

KWT 6422 i-1

Einbau-Weinschrank

mit FlexiFrame und 3D-Bodenpräsentier für anspruchsvollste Weinliebhaber.



- Flexibelste Lagerung grösserer Weinflaschen dank FlexiFrame
- Parallele Lagerung von Wein durch separate Temperaturzonen
- Keine Gerüche im Kühlraum dank des Active AirClean-Filters
- Ihr Weinlager wird perfekt in Szene gesetzt – LED-Beleuchtung

EAN: 4002516712329 / Materialnummer: 12364290 / Alte Materialnummer: 36642202EU1

Gerätekategorie	
Weinschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Side-by-Side-fähig	•
Design	
Beleuchtung Weinzone	LED-Beleuchtung
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Silence-System	•
Anzahl der Flaschenroste	2
Material der Flaschenroste	Buche
Anzahl FlexiFrame Roste	2
NoteBoard	Ja
3D-Bodenpräsentierrost	•
Vibrationsarme Lagerung	•
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
Anzahl Temperaturzonen	2
Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C	5
Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C	20
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	G
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	142,00
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,38
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570
Nischenhöhe in mm min.	874
Nischenhöhe in mm max.	890
Nischtiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	557
Gerätehöhe in mm	872
Gerätetiefe in mm	553
Gewicht in kg	51,0
Befestigungstechnik	Festtür

KWT 6422 i-1

Einbau-Weinschrank

mit FlexiFrame und 3D-Bodenpräsentier für anspruchsvollste Weinliebhaber.



EAN: 4002516712329 / Materialnummer: 12364290 / Alte Materialnummer: 36642202EU1

Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	20
Klimaklasse	SN-ST
Weinzone in l	97
Gesamtnutzinhalt in l	97
Platzangebot für die Anzahl von 0,75-l-Bordeauxflaschen	30 Flaschen
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1500
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Leitung in m	2,0

Mitgeliefertes Zubehör


Active AirClean Filter

•


KWT 6422 i-1

Einbau-Weinschrank

mit FlexiFrame und 3D-Bodenpresenter für anspruchsvollste Weinliebhaber.



KWT6422i, KWT6422i-1, Skizze



KWT6422i, KWT6422i-1, Innenraummaße (Skizze)