

## Duoflex HX1

### Akku-Staubsauger

hohe Saugkraft | automatische Leistungsanpassung | Gerätemodifikation | Terrarot



- Li-Ion-Akku: bis zu 55 Minuten Laufzeit mit einer Ladung\*
- Leistungsstark wie ein üblicher Miele Staubsauger\*\*
- SpeedLock: Schneller Wechsel zwischen Komplett- und Handgerät
- Leicht und kompakt: 3,1 kg/0,3 l Staubbehälter
- Intelligente Elektrobürste mit automatischer Leistungsanpassung
- 99,99 %\*\*\* Staubrückhaltevermögen durch Hygienefilter

\* Gilt für Leistungsstufe 1 ohne angeschlossene Elektrobürste.

\*\* Reinigungsleistung verglichen mit einem Miele Bodenstaubsauger Complete C3 (SGEF3) mit Turbobürste STB 305-3 (Staubaufnahme von Teppich und Hartboden mit Ritze, Faseraufnahme von Teppich). Nach IEC 62885-2.

\*\*\* Nach IEC 62885-4

EAN: 4002516714569 / Materialnummer: 12377650 / Alte Materialnummer: 41QLL030EU1

<b>Bauform</b>	
Akku-Staubsauger	•
Produktmarke	Duoflex HX1
Motorvariante	Digital Efficiency Motor
Produkttyp	SQLL0
Gerätefarbe	Terrarot
<b>Reinigung</b>	
Vortex-Technologie	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Elektronische Saugkraftregulierung	Tasten / 2 Stufen
Wandhalterung	Standard
Zubehör-Aufbewahrung	HX-AH 20
<b>Filtersystem</b>	
ComfortClean	•
Staubbehältervolumen in l	0,3
<b>Technische Daten</b>	
Akkutyp	Li-Ion
Nennkapazität Akku in mAh	2500
Lautstärke in dB	79,0
Breite in mm	260
Höhe in mm	1250
Gewicht in kg	3,1
Laufzeit MIN-Stufe PowerUnit solo	55
Flächenleistung in m <sup>2</sup>	60
Ladezeit in Min.	210
Nennleistung in W	160
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Reinigungsbürste	Nein
Elektrobürste HX-EB 20 MultiFloor	•
Saugpinsel HX-DB	•
Polsterdüse HX-UN	•
Fugendüse HX-CN	•