

## Duoflex HX1 Total Care Akku-Staubsauger

Leistungsstark | Grab & Go | leicht & kompakt | umfangreiches Zubehör-Set



- Li-Ion-Akku: bis zu 55 Minuten Laufzeit mit einer Ladung\*
- Komfortable Grab & Go Funktion dank SpeedLock System-Wandhalterung
- inkl. Electro Compact-Bürste für die Entfernung von Tierhaaren
- Intelligente Elektrobürste mit automatischer Leistungsanpassung
- Modernes Designkonzept kombiniert mit hochwertiger Haptik
- 99,99 %\*\* Staubrückhaltevermögen durch Hygienefilter
- inkl. flexiblem Saugschlauch und flexibler, langer Fugendüse
- inkl. flexibler Universalbürste zur Reinigung sensibler Flächen
- Leicht und kompakt: 3,1 kg/0,3 l Staubbehälter
- Leistungsstark wie ein üblicher Miele Staubsauger\*\*\*

\* Gilt für Leistungsstufe 1 ohne angeschlossene Elektrobürste.

\*\* Nach IEC 62885-4

\*\*\* Reinigungsleistung verglichen mit einem Miele Bodenstaubsauger Complete C3 (SGEF3) mit Turbobürste STB 305-3 (Staubaufnahme von Teppich und Hartboden mit Ritze, Faseraufnahme von Teppich). Nach IEC 62885-2.

EAN: 4002516715337 / Materialnummer: 12377740 / Alte Materialnummer: 41QLL036EU1

<b>Bauform</b>	
Akku-Staubsauger	•
Produktmarke	Duoflex HX1
Motorvariante	Digital Efficiency Motor
Produkttyp	SQLL0
<b>Bauform und Design</b>	
Farbe	Obsidianschwarz
<b>Reinigung</b>	
Vortex-Technologie	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Elektronische Saugkraftregulierung	Tasten / 2 Stufen
Wandhalterung	Speedlock
SpeedLock System	SpeedLock system
Zubehör-Aufbewahrung	HX-AH 20
<b>Filtersystem</b>	
ComfortClean	•
Staubbehältervolumen in l	0,3
<b>Technische Daten</b>	
Akkutyp	Li-Ion
Nennkapazität Akku in mAh	2500
Lautstärke in dB	79,0
Breite in mm	260
Höhe in mm	1250
Gewicht in kg	3,1
Laufzeit MIN-Stufe PowerUnit solo	55
Flächenleistung in m <sup>2</sup>	60
Ladezeit in Min.	210
Nennleistung in W	160
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Reinigungsbürste	integriert
Elektrobürste HX-EB 20 MultiFloor	•
Saugpinsel HX-DB	•
Polsterdüse HX-UN	•
Fugendüse HX-CN	•
Universalbürste HX-UB	•
Flexible Fugendüse XL HX-CNXL	•
Flexibler Saugschlauch HX-FSH 20	•
Electro Compact HX-EC 20	•