

G 17783-60 SCVi AutoDos K2O FF
 Vollintegrierter Geschirrspüler
 für ein perfektes Fugenbild in der Küche dank FrontFit



- Höchste Energieeffizienzklasse A – Sie sparen Energie und schonen die Umwelt
- Komfortabel, effizient, nachhaltig – Beste Ergebnisse dank automat. Dosierung
- Mehr Informationsmöglichkeiten und moderne Hausgerätevernetzung – Miele@home
- Komfortables Beladen dank perfekter Sicht auch bei Dunkelheit – BrilliantLight
- Ermöglicht Perfektion im Küchendesign und automatisches Öffnen – Knock2open

EAN: 4002516736967 / Materialnummer: 12420750 /
 Alte Materialnummer: 21778362CH

Jubiläumsaktion	
Jubiläumsmodelle 125	•
Jubiläumsaktion	
125 Gala Edition	•
Bauarten	
Vollintegrierte Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	Obsidianschwarz
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiss
MultiLingua	•
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatische Dosierung mit PowerDisk	•
Knock2open	•
Türschliesshilfe	AutoClose
BrilliantLight	•
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Wahl der Displaysprache	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,4
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,54
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	54
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29
Dauer des ECO-Programms in Minuten	230
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	•
SensorDry	•
Aktive Kondensationstrocknung	•
Brilliant GlassCare	•

G 17783-60 SCVi AutoDos K2O FF
 Vollintegrierter Geschirrspüler
 für ein perfektes Fugenbild in der Küche dank FrontFit



EAN: 4002516736967 / Materialnummer: 12420750 /
 Alte Materialnummer: 21778362CH

Spülprogramme	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensiv 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fein	•
Hygiene	•
SolarSpar	•
ExtraLeise 37 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Ohne Oberkorb 65 °C	•
Gerätepflege	•
Salz ausspülen	•
Spüloptionen	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Gläserhalter	2
FlexCare-Tassenauflage	1
Korbgestaltung	MaxiComfort
Anzahl Massgedecke	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
StrawClean	•
Sicherheit	
Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Kindersicherung	•
Technische Daten	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	550
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	48,0

G 17783-60 SCVi AutoDos K2O FF
 Vollintegrierter Geschirrspüler
 für ein perfektes Fugenbild in der Küche dank FrontFit



EAN: 4002516736967 / Materialnummer: 12420750 /
 Alte Materialnummer: 21778362CH

Gesamtanschluss in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in cm	1,50
Länge der elektrischen Leitung in m	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	4,0
Max. Frontplattengewicht in kg	11,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf min.]	7,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf max.]	14,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst


Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	deutsch, english, español, français, italiano, nederlands, português, türkçe
--	---

Mitgeliefertes Zubehör

1 x PowerDisk	•
Gutschein für 6 x PowerDisk	•

G 17783-60 SCVi AutoDos K20 FF
Vollintegrierter Geschirrspüler
für ein perfektes Fugenbild in der Küche dank FrontFit



G7000, vollintegrierbare G, 60cm (Skizze), FrontFit

1) Sockelhöhe 20-125 mm, , 2) Sockelhöhe 85-190 mm, , 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761),