

G 17980-60 SCVi AutoDos K20

Vollintegrierter Geschirrspüler

– der Miele Alleskönner für griffloses Küchendesign.



- Automatische Dosierung – AutoDos mit integrierter PowerDisk
- Innovatives Design und höchster Komfort – 3D-MultiFlex-Schublade
- Einfachste Kommunikation mit dem Gerät – Miele@home
- Automatische Türöffnung bei 2maligem Klopfen – Knock2open
- Schnelle Bedienung per Wischen – M Touch Display

EAN: 4002516736981 / Materialnummer: 12420850 / Alte Materialnummer: 21798062CH

Jubiläumsaktion	
125 Gala Edition	•
Jubiläumsaktion	
Jubiläumsmodelle 125	•
Bauarten	
Vollintegrierte Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	CleanSteel/ Obsidianschwarz
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmähltaste
Display	M Touch Vi
Displayfarbe	Weiss
MultiLingua	•
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatische Dosierung mit PowerDisk	•
Knock2open	•
Türschliesshilfe	AutoClose
BrilliantLight	•
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Geschirr ergänzen möglich	•
Wahl der Displaysprache	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,4
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,54
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	54
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29
Dauer des ECO-Programms in Minuten	230
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	•
SensorDry	•
Umluft-Turbothermic-Trocknung	•
Aktive Kondensationstrocknung	•
Brilliant GlassCare	•

G 17980-60 SCVi AutoDos K20

Vollintegrierter Geschirrspüler

– der Miele Alleskönner für griffloses Küchendesign.



EAN: 4002516736981 / Materialnummer: 12420850 / Alte Materialnummer: 21798062CH

Spülprogramme	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75 °C	•
PowerWash	•
Fein	•
Hygiene	•
SolarSpar	•
ExtraLeise 37 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Ohne Oberkorb 65 °C	•
Gerätepflege	•
Spüloptionen	
AutoDos	•
Express	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Gläserhalter	2
FlexCare-Tassenauflage	1
FlexCare Glas & Bottle	•
Korbgestaltung	MaxiComfort
Anzahl Massgedecke	14
MultiClip	•
Sicherheit	
Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Kindersicherung	•
Technische Daten	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	550
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	48,0
Gesamtanschluss in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in cm	1,50
Länge der elektrischen Leitung in m	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	4,0
Max. Frontplattengewicht in kg	11,0

G 17980-60 SCVi AutoDos K20

Vollintegrierter Geschirrspüler

– der Miele Alleskönner für griffloses Küchendesign.



EAN: 4002516736981 / Materialnummer: 12420850 / Alte Materialnummer: 21798062CH

[über Kundendienst nachrüstbar auf min.]

7,0

[über Kundendienst nachrüstbar auf max.]

14,0

Leuchtmittel tauschen

Kundendienst

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

Mitgeliefertes Zubehör


1 x PowerDisk

•

Gutschein für 6 x PowerDisk

•

G 17980-60 SCVi AutoDos K20
Vollintegrierter Geschirrspüler
– der Miele Alleskönner für griffloses Küchendesign.



G7000, vollintegrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761),