

G 27605-60 SCi XXL AutoDos  
Integrierter Geschirrspüler XXL  
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



- Unser Raumwunder – die 3D-MultiFlex-Schublade mit mehr Platz für Ihr Besteck
- Mehr Informationsmöglichkeiten und moderne Hausgerätevernetzung – Miele@home
- Extrem niedriger Geräuschwert von nur 42 dB(a) dB (A)
- Frischwasserspüler – ab 6.0 l Wasserverbrauch im Programm Automatic
- Komfortabel, gute Ergebnisse und optimal für Ihren Alltag – ExtraComfort Körbe

EAN: 4002516737001 / Materialnummer: 12420870 / Alte Materialnummer: 21760556CH

<b>Jubiläumsaktion</b>	
Jubiläumsmodelle 125	•
<b>Bauarten</b>	
Integrierte Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
XXL-Geschirrspüler	•
<b>Design</b>	
Blendenfarbe	Brillantweiss
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiss
MultiLingua	•
<b>Komfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatische Dosierung mit PowerDisk	•
Türschliesshilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	Display
Wahl der Displaysprache	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,4
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,54
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	54
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29
Dauer des ECO-Programms in Minuten	230
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
<b>Ergebnisqualität</b>	
Frischwasserspüler	•
AutoOpen-Trocknung	•
SensorDry	•
Umluft-Turbothermic-Trocknung	•
Brilliant GlassCare	•
<b>Spülprogramme</b>	
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensiv 75 °C	•

G 27605-60 SCi XXL AutoDos  
 Integrierter Geschirrspüler XXL  
 mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



EAN: 4002516737001 / Materialnummer: 12420870 / Alte Materialnummer: 21760556CH

PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fein	•
QuickPowerWash	•
Hygiene	•
SolarSpar	•
ExtraLeise 37 dB(A)	•
Gerätepflege	•
Salz ausspülen	•
<b>Spüloptionen</b>	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
<b>Korbgestaltung</b>	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Gläserhalter	2
FlexCare-Tassenauflage	1
Korbgestaltung	ExtraComfort
Anzahl Massgedecke	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
<b>Sicherheit</b>	
Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Kindersicherung	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	845
Nischenhöhe maximal in mm	910
Niscentiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	845
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	120,5
Nettogewicht in kg	49,2
Gesamtanschluss in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in cm	1,50
Länge der elektrischen Leitung in m	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	3,0
Max. Frontplattengewicht in kg	12,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf min.]	7,0

G 27605-60 SCi XXL AutoDos  
Integrierter Geschirrspüler XXL  
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



EAN: 4002516737001 / Materialnummer: 12420870 / Alte Materialnummer: 21760556CH

[über Kundendienst nachrüstbar auf max.]

16,0

#### Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

deutsch, english (GB),  
español, français (FR),  
italiano, nederlands,  
português, türkçe

#### Mitgeliefertes Zubehör


1 x PowerDisk

•

Gutschein für 6 x PowerDisk

•

G 27605-60 SCi XXL AutoDos  
Integrierter Geschirrspüler XXL  
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



G7000 XXL, integrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761),