

G 27788-60 SCVi XXL AutoDos K2O FF  
 Vollintegrierter Geschirrspüler XXL  
 für ein perfektes Fugenbild in der Küche dank FrontFit



- Komfortabel, effizient, nachhaltig – beste Spülergebnisse mit autom. Dosierung
- Unser Raumwunder – die 3D-MultiFlex-Schublade mit mehr Platz für Ihr Besteck
- Mehr Informationsmöglichkeiten und moderne Hausgerätevernetzung – Miele@home
- Ermöglicht Perfektion im Küchendesign und automatisches Öffnen – Knock2open
- Komfortables Beladen dank perfekter Sicht auch bei Dunkelheit – BrilliantLight

EAN: 4002516737063 / Materialnummer: 12420940 / Alte Materialnummer: 21778862CH

<b>Jubiläumsaktion</b>	
Jubiläumsmodelle 125	•
125 Gala Edition	•
<b>Bauarten</b>	
Vollintegrierte Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
XXL-Geschirrspüler	•
<b>Design</b>	
Blendenfarbe	Obsidianschwarz
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiss
MultiLingua	•
<b>Komfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatische Dosierung mit PowerDisk	•
Knock2open	•
Türschliesshilfe	ComfortClose
BrilliantLight	•
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Wahl der Displaysprache	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,4
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,54
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	54
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29
Dauer des ECO-Programms in Minuten	230
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
<b>Ergebnisqualität</b>	
Frischwasserspüler	•
AutoOpen-Trocknung	•
SensorDry	•
Umluft-Turbothermic-Trocknung	•
Brilliant GlassCare	•
<b>Spülprogramme</b>	
ECO	•

G 27788-60 SCVi XXL AutoDos K20 FF  
 Vollintegrierter Geschirrspüler XXL  
 für ein perfektes Fugenbild in der Küche dank FrontFit



EAN: 4002516737063 / Materialnummer: 12420940 / Alte Materialnummer: 21778862CH

Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensiv 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fein	•
QuickPowerWash	•
Hygiene	•
SolarSpar	•
ExtraLeise 37 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Ohne Oberkorb 65 °C	•
Gerätepflege	•
Salz ausspülen	•
<b>Spüloptionen</b>	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
<b>Korbgestaltung</b>	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Gläserhalter	2
FlexCare-Tassenauflage	1
Korbgestaltung	MaxiComfort
Anzahl Massgedecke	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
StrawClean	•
<b>Sicherheit</b>	
Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Kindersicherung	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	845
Nischenhöhe maximal in mm	910
Nischtiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	845
Gerätetiefe in mm	550
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	120,5
Nettogewicht in kg	49,0
Gesamtanschluss in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50


G 27788-60 SCVi XXL AutoDos K20 FF  
 Vollintegrierter Geschirrspüler XXL  
 für ein perfektes Fugenbild in der Küche dank FrontFit



EAN: 4002516737063 / Materialnummer: 12420940 / Alte Materialnummer: 21778862CH

Länge Wasserzulaufschlauch in cm	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in cm	1,50
Länge der elektrischen Leitung in m	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	4,0
Max. Frontplattengewicht in kg	12,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
<b>Verfügbare Displaysprachen</b>	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	deutsch, english (GB), español, français, italiano, nederlands, portugês, türkçe
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
1 x PowerDisk	•
Gutschein für 6 x PowerDisk	•

G 27788-60 SCVi XXL AutoDos K20 FF  
Vollintegrierter Geschirrspüler XXL  
für ein perfektes Fugenbild in der Küche dank FrontFit



G7000 XXL, vollintegrierbare G, 60cm (Skizze), FrontFit

1) Sockelhöhe 20-125 mm, , 2) Sockelhöhe 85-190 mm, , 3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761), ,