

G 27935-60 SCi XXL AutoDos  
Integrierter Geschirrspüler XXL  
– der Miele Alleskönner für höchste Ansprüche.



- Automatische Dosierung – AutoDos mit integrierter PowerDisk
- Innovatives Design und höchster Komfort – 3D-MultiFlex-Schublade
- Einfachste Kommunikation mit dem Gerät – Miele@home
- Perfekte Ausleuchtung für leichtes Beladen – BrilliantLight
- Schnelle Bedienung per Wischen – M Touch Display

EAN: 4002516737087 / Materialnummer: 12420970 / Alte Materialnummer: 21793554CH

<b>Jubiläumsaktion</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Jubiläumsaktion</b>	
Jubiläumsmodelle 125	•
<b>Bauarten</b>	
Integrierte Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
XXL-Geschirrspüler	•
<b>Design</b>	
Blendenfarbe	Obsidianschwarz
Blendenausführung	Geneigte Blende
Bedienungsart	Programmähltaste
Display	M Touch S
Displayfarbe	Weiss
MultiLingua	•
<b>Komfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatische Dosierung mit PowerDisk	•
Türschliesshilfe	AutoClose
BrilliantLight	•
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Geschirr ergänzen möglich	•
Wahl der Displaysprache	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,4
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,54
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	54
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29
Dauer des ECO-Programms in Minuten	230
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
<b>Ergebnisqualität</b>	
Frischwasserspüler	•
SensorDry	•
Umluft-Turbothermic-Trocknung	•
Aktive Kondensationstrocknung	•
Brilliant GlassCare	•
<b>Spülprogramme</b>	
QuickPowerWash	•

G 27935-60 SCi XXL AutoDos  
Integrierter Geschirrspüler XXL  
– der Miele Alleskönner für höchste Ansprüche.



EAN: 4002516737087 / Materialnummer: 12420970 / Alte Materialnummer: 21793554CH

ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75 °C	•
PowerWash	•
Fein	•
Hygiene	•
SolarSpar	•
ExtraLeise 37 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Ohne Oberkorb 65 °C	•
Gerätepflege	•
<b>Spüloptionen</b>	
AutoDos	•
Express	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
<b>Korbgestaltung</b>	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Gläserhalter	2
FlexCare-Tassenauflage	1
FlexCare Glas & Bottle	•
Korbgestaltung	MaxiComfort
Anzahl Massgedecke	14
MultiClip	•
<b>Sicherheit</b>	
Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Kindersicherung	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	845
Nischenhöhe maximal in mm	910
Niscentiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	845
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	120,5
Nettogewicht in kg	49,2
Gesamtanschluss in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in cm	1,50
Länge der elektrischen Leitung in m	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	3,0
Max. Frontplattengewicht in kg	10,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf min.]	5,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf max.]	14,0

G 27935-60 SCi XXL AutoDos  
 Integrierter Geschirrspüler XXL  
 – der Miele Alleskönner für höchste Ansprüche.



EAN: 4002516737087 / Materialnummer: 12420970 / Alte Materialnummer: 21793554CH

Leuchtmittel tauschen

Kundendienst

### Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
 deutsch, english (AU),  
 english (GB), english (US),  
 español, français (FR),  
 hrvatski, italiano, magyar,  
 nederlands, norsk, polski,  
 portuguese, русский,  
 română, slovenčina,  
 slovenščina, srpski,  
 suomi, svenska, türkçe,  
 українська, čeština,  
 ελληνικά, , , ,

### Mitgeliefertes Zubehör

1 x PowerDisk

•

Gutschein für 6 x PowerDisk

•

G 27935-60 SCi XXL AutoDos  
Integrierter Geschirrspüler XXL  
– der Miele Alleskönner für höchste Ansprüche.



G7000, integrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)