


APLW 882

Nachrüstatz

potentialfreie Kontakte z. Ansteuerung v. externen Signalempfängern für PLW8636.



- 10 potenzialfreie Kontakte (4 Ein- und 6 Ausgänge)
- Für z. B. externe Pumpen, Ventile, Lüfter und Ringleitungssysteme
- Der Einbau erfolgt über den Kundendienst

EAN: 4002516744597 / Materialnummer: 12426880 / Alte Materialnummer: 69688200D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
Produktkategorie	
Umbausatz	•
Anschlussmodul mit potentialfreien Kontakten	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	74
Aussenmass, Bruttobreite in mm	327
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	463
Nettogewicht in kg	0,96
Bruttogewicht in kg	1,33