

K 4323 DD

Stand-Kühlschrank

mit DailyFresh, DynaCool und ComfortClean in grifflosem Design.



- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit – DailyFresh
- Gleichmässige Temperaturverteilung im ganzen Kühlraum – DynaCool
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler – ComfortClean
- Griffloses Design dank integrierter Griffmulde
- Mehr Platz im Innenraum für sperrige Gegenstände – ComfortSize

EAN: 4002516742050 / Materialnummer: 12430780 /

Alte Materialnummer: 36432344EU1

Gerätekategorie	
Kühlschrank	•
Bauform	
Standgerät	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Gehäusefarbe	Weiss
Frontfarbe	Weiss
Bedienkomfort	
Beleuchtung Kühlzone	LED
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	DailyFresh
Türöffnungshilfe	SideOpen
ComfortClean	•
DynaCool	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
ComfortSize	•
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Gradgenaue Einstellung	Kühltemperatur
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperCool	•
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbat-Modus	•
Kältegerät/Kühlzone	
Anzahl der Abstellflächen	6
Anzahl Frischeschubladen	1
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	2
Innentürabsteller	4
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	89,00
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,24
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
Technische Daten	
Energieeffizienzklasse (A – G)	D
Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	1455
Gerätetiefe in mm	675
Gewicht in kg	55,9
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	298

K 4323 DD

Stand-Kühlschrank

mit DailyFresh, DynaCool und ComfortClean in grifflosem Design.



EAN: 4002516742050 / Materialnummer: 12430780 /

Alte Materialnummer: 36432344EU1

Gesamtnutzzinhalt in l	298
Luftschallemissionsklasse (A-D)	C
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	37
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1200
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Leitung in m	2,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst

#### Mitgeliefertes Zubehör


Eierablage

•

## K 4323 DD


### Stand-Kühlschrank

mit DailyFresh, DynaCool und ComfortClean in grifflosem Design.




K4323FD, K4323ED, K4323DD, Installation

1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm



K4323FD, K4323ED, K4323DD, FN4322C, FN4322E, FN4322D, FN4322D ws-1, Aufstellskizze

\*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED, FN4312E, FN4374E, Draufsicht

\*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.