

K 7738 D

Einbau-Kühlschrank

mit grossem Innenraum, wartungsfreier LED-Beleuchtung und 4*-Gefrierfach.



- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit – DailyFresh
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Integriertes 4-Sterne-Gefrierfach
- Gleichmässige Temperaturverteilung im ganzen Kühlraum – DynaCool
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler – ComfortClean

EAN: 4002516747727 / Materialnummer: 12444500 /

Alte Materialnummer: 36773800CH

Gerätekategorie	
Kühlschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortFrost	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar	Nein
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperKühlen	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbat-Modus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
Kältegerät/Kühlzone	
Anzahl der Abstellflächen	5
davon teilbar (FlexiBoard)	1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	2
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	2
Innentürabsteller	5
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	136,51
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,37
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570
Nischenhöhe in mm min.	1772
Nischenhöhe in mm max.	1788

K 7738 D

Einbau-Kühlschrank

mit grossem Innenraum, wartungsfreier LED-Beleuchtung und 4*-Gefrierfach.



EAN: 4002516747727 / Materialnummer: 12444500 /


Alte Materialnummer: 36773800CH

Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	559
Gerätehöhe in mm	1770
Gerätetiefe in mm	544
Gewicht in kg	60,0
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	26
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	259
4-Sterne-Gefrierzone in l	27
Kellerfach in l	259
Gesamtnutzinhalt in l	286
Lagerzeit bei Störung in h	14
Gefriervermögen in kg/24 h	2,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	34
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1200
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Leitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	•
Eiswürfelschale	•

K 7738 D

Einbau-Kühlschrank

mit grossem Innenraum, wartungsfreier LED-Beleuchtung und 4*-Gefrierfach.



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, Installation (Fußnote*) (Skizze)

*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm², 4. Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich

K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, Einbau (Fußnote*) (Skizze)

*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, Seitenansicht (Skizze)