

K 7748 D

Einbau-Kühlschrank

mit PerfectFresh Pro für längere Frische, LED-Beleuchtung und 4\*-Gefrierfach.



- Keine sichtbare Kondensatbildung dank trockener Rückwand
- Professionelle Lagerung – noch länger frisch mit PerfectFresh Pro
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Integriertes 4-Sterne-Gefrierfach
- Gleichmässige Temperaturverteilung im ganzen Kühlraum – DynaCool

EAN: 4002516747826 / Materialnummer: 12444740 / Alte Materialnummer: 36774806CH

<b>Jubiläumsaktion</b>	
Jubiläumsmodelle 125	•
125 Gala Edition	•
<b>Gerätekategorie</b>	
Kühlschrank	•
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
<b>Design</b>	
Beleuchtung Kühlzone	LED
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortFrost	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar	Nein
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperKühlen	•
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbat-Modus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
<b>Kältegerät/Kühlzone</b>	
Anzahl der Abstellflächen	4
davon teilbar (FlexiBoard)	1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	3
Trockene Rückwand	weiß
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	2
Innentürabsteller	4
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	163,52
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,44
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570

K 7748 D

Einbau-Kühlschrank


mit PerfectFresh Pro für längere Frische, LED-Beleuchtung und 4\*-Gefrierfach.



EAN: 4002516747826 / Materialnummer: 12444740 / Alte Materialnummer: 36774806CH

Nischenhöhe in mm min.	1772
Nischenhöhe in mm max.	1788
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	559
Gerätehöhe in mm	1770
Gerätetiefe in mm	546
Gewicht in kg	60,1
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	26
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	248
davon PerfectFresh-Zone in l	98
4-Sterne-Gefrierzone in l	27
Gesamtnutzinhalt in l	275
Lagerzeit bei Störung in h	14
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	34
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1200
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Leitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Eierablage	•
Eiswürfelschale	•

K 7748 D  
 Einbau-Kühlschrank  
 mit PerfectFresh Pro für längere Frische, LED-Beleuchtung und 4\*-Gefrierfach.



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, Installation (Fußnote\*) (Skizze)

\*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm<sup>2</sup>, 4. Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich

K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, Einbau (Fußnote\*) (Skizze)

\*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, Seitenansicht (Skizze)