

K 7778 C

Einbau-Kühlschrank

mit PerfectFresh Active für beste Frische, FlexiLight 2.0 und 4\*Gefrierfach.



- 5x länger frisch dank aktiver Befeuchtung – PerfectFresh Active
- Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung dank FlexiLight2.0
- Integriertes 4-Sterne-Gefrierfach
- Gleichmässige Temperaturverteilung im ganzen Kühlraum – DynaCool
- Individuell passende Höhenverstellung der Innentürabsteller

EAN: 4002516748038 / Materialnummer: 12444960 / Alte Materialnummer: 36777801CH

<b>Gerätekategorie</b>	
Kühlschrank	•
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag wechselbar	•
<b>Design</b>	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2,0
Beleuchtung Ventilator	•
Beleuchtung Frischesystem	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	PerfectFresh Active
Aktive Befeuchtung der obersten Schublade	•
Feinverstellung Innentür	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortFrost	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar	Ja
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperKühlen	•
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbat-Modus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
<b>Kältegerät/Kühlzone</b>	
Anzahl der Abstellflächen	5
davon teilbar (FlexiBoard)	1
davon beleuchtet	2
Anzahl Frischeschubladen	3
Trockene Rückwand	CleanSteel
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	2
Innentürabsteller	5
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	131,04
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,35
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
<b>Technische Daten</b>	
Kühlzone in l	250

K 7778 C

Einbau-Kühlschrank

mit PerfectFresh Active für beste Frische, FlexiLight 2.0 und 4\*Gefrierfach.




EAN: 4002516748038 / Materialnummer: 12444960 / Alte Materialnummer: 36777801CH

4-Sterne-Gefrierzone in l	27
Gefriervermögen in kg/24 h	2,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1200
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Eierablage	•
Sortierbox PerfectFresh	•
Eiswürfelschale	•

## K 7778 C

### Einbau-Kühlschrank

mit PerfectFresh Active für beste Frische, FlexiLight 2.0 und 4\*Gefrierfach.



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, Installation (Fußnote\*) (Skizze)

\*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm<sup>2</sup>, 4. Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich

K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, Einbau (Fußnote\*) (Skizze)

\*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, Seitenansicht (Skizze)