

KFN 7795 C

Einbau-Kühl-Gefrierkombination

für den besonderen Auftritt dank PerfectFresh Active, Freeze&Cool und IceMaker.



- 5x länger frisch dank aktiver Befeuchtung – PerfectFresh Active
- Flexible Nutzung des Gefrierteils – Freeze&Cool
- Fertige Eiswürfel durch den IceMaker mit Frischwasseranschluss
- Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung dank FlexiLight2.0
- Keine Vereisung des Gefrierguts – nie mehr abtauen dank NoFrost
- Gleichmässige Temperaturverteilung im ganzen Kühlraum – DynaCool

EAN: 4002516748229 / Materialnummer: 12445210 / Alte Materialnummer: 38779505EU1

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Gerätekategorie</b>                                   |                     |
| Kühl-Gefrierkombination                                  | •                   |
| <b>Bauform</b>   |                     |
| Einbaugerät  | •                   |
| Einbaugerät integriert                                   | •                   |
| Türanschlag  | rechts              |
| Türanschlag wechselbar                                   | •                   |
| <b>Design</b>  |                     |
| Beleuchtung Kühlzone                                     | FlexiLight 2,0      |
| Beleuchtung Gefrierzone                                  | LED                 |
| Beleuchtung Ventilator                                   | •                   |
| Beleuchtung Frischesystem                                | •                   |
| Beleuchtung IceMaker                                     | •                   |
| <b>Bedienkomfort</b>                                     |                     |
| Vernetzung mit Miele@home                                | •                   |
| Frischesystem  | PerfectFresh Active |
| Freeze&Cool  | •                   |
| Aktive Befeuchtung der obersten Schublade                | •                   |
| Feinverstellung Innentür                                 | •                   |
| ComfortClean   | •                   |
| DynaCool   | •                   |
| NoFrost  | •                   |
| DuplexCool   | •                   |
| ComfortSize  | •                   |
| VarioRoom  | •                   |
| SoftClose  | •                   |
| SelfClose  | •                   |
| Eiswürfelbereiter mit Frischwasseranschluss (IceMaker)   | •                   |
| <b>Steuerung</b>   |                     |
| Bedienkonzept  | FreshTouch          |
| Kühlteil abschaltbar                                     | Ja                  |
| Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone | Ja                  |
| SuperKühlen  | •                   |
| SuperFrost   | •                   |
| Anzahl Temperaturzonen                                   | 3                   |
| Sabbat-Modus   | •                   |
| Party-Modus  | •                   |
| Holiday-Modus  | •                   |
| <b>Kältegerät/Kühlzone</b>                               |                     |
| Anzahl der Abstellflächen                                | 4                   |
| davon beleuchtet   | 2                   |
| Anzahl Frischeschubladen                                 | 2                   |
| Trockene Rückwand  | CleanSteel          |
| FlexiTray  | •                   |
| Anzahl Innentürabsteller für Konserven                   | 1                   |
| Innentürabsteller für Flaschen                           | 1                   |
| Innentürabsteller  | 2                   |
| <b>Gefriergerät/-zone</b>                                |                     |
| Anzahl Gefrierschubladen                                 | 3                   |

KFN 7795 C

Einbau-Kühl-Gefrierkombination

für den besonderen Auftritt dank PerfectFresh Active, Freeze&Cool und IceMaker.




EAN: 4002516748229 / Materialnummer: 12445210 / Alte Materialnummer: 38779505EU1

|   |              |
|---|--------------|
| davon auf Auszügen                      | 2            |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>     |              |
| Energieeffizienzklasse (A bis G)        | C            |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh        | 166,08       |
| Energieverbrauch in 24 h in kWh         | 0,45         |
| <b>Sicherheit</b>                       |              |
| Verriegelungsfunktion                   | •            |
| Akustischer Türalarm                    | •            |
| Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | •            |
| Optischer Türalarm                      | •            |
| Optischer Temperaturalarm               | •            |
| Netzausfallanzeige Gefrierteil          | •            |
| <b>Technische Daten</b>                 |              |
| Nischenbreite in mm min.                | 560          |
| Nischenbreite in mm max.                | 570          |
| Nischenhöhe in mm min.                  | 1772         |
| Nischenhöhe in mm max.                  | 1788         |
| Nischentiefe in mm                      | 550          |
| Gerätebreite in mm                      | 559          |
| Gerätehöhe in mm                        | 1770         |
| Gerätetiefe in mm                       | 546          |
| Gewicht in kg                           | 75,0         |
| Befestigungstechnik                     | Festtür      |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg     | 18           |
| Max. Türfrontgewicht Gefrierteil in kg  | 12           |
| Klimaklasse                             | SN-ST        |
| Kühlzone in l                           | 175          |
| davon PerfectFresh-Zone in l            | 71           |
| 4-Sterne-Gefrierzone in l               | 71           |
| Gesamtnutzinhalt in l                   | 246          |
| Lagerzeit bei Störung in h              | 9            |
| Gefriervermögen in kg/24 h              | 6,00         |
| Luftschallemissionsklasse (A-D)         | B            |
| Luftschallemissionen in dB(A) re1pW     | 33           |
| Stromaufnahme in Milliampere (mA)       | 1400         |
| Spannung in V                           | 220-240      |
| Absicherung in A                        | 10           |
| Phasenanzahl                            | 1            |
| Frequenz in Hz                          | 50-60        |
| Länge der elektrischen Leitung in m     | 2,2          |
| Leuchtmittel tauschen                   | Kundendienst |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>           |              |
| Eierablage                              | •            |
| Sortierbox PerfectFresh                 | •            |

## KFN 7795 C


### Einbau-Kühl-Gefrierkombination

für den besonderen Auftritt dank PerfectFresh Active, Freeze&Cool und IceMaker.




KFN7795D, KFN7795C, Installation (Fußnote\*) (Skizze)

\*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm<sup>2</sup>, 4. Kein Anschluss in diesem Bereich, 6. L = 2000 mm  
 3. Belüftung, 5. Wasseranschluss



KFN7795D, KFN7795C, Einbau (Fußnote\*) (Skizze)

\*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



KFN7795D, KFN7795C, Seitenansicht (Skizze)