

DA 9299 W Screen blbo
Wand-Dunstabzugshaube
mit exklusiver Blackboard-Glasfront und intuitiver SmartControl-Bedienung



- Geradlinige Form, 880 mm Breite und minimale Tiefe von 256 mm
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Aufklappbares Front-Paneel – für optimale Absaugung
- Gleichmässige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter

EAN: 4002516798408 / Materialnummer: 12521000 / Alte Materialnummer: 28929970CH

Bauform	
Wand-Dunstabzugshaube	•
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 29 Kohlefilter
Design	
Farbe	Blackboard
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Touchbedienung	•
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Fettfilter-Sättigung programmierbar	•
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar	•
Silence-Paket	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A+++
ECO-Motor	•
PowerManagement-System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	21,3
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	1 x 3,0 W
Beleuchtungsstärke in Lx	350
Farbtemperatur in K	3500
Gebälse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Gleichstrommotor (DC-Motor)	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	210
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	300
Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591	415
Luftleistung Boosterstufe (m ³ /h)	650
Luftleistung Booster-Stufe 2 (m ³ /h)	915
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	38,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	46,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	63,0

DA 9299 W Screen blbo
Wand-Dunstabzugshaube
mit exklusiver Blackboard-Glasfront und intuitiver SmartControl-Bedienung



EAN: 4002516798408 / Materialnummer: 12521000 / Alte Materialnummer: 28929970CH

Schalleistung Booster-Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	70,0
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20μPa)	23,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	31,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	38,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Booster-Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	56,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	175
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	270
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	420
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	620
Luftleistung Booster-Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	715
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	40,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	49,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	59,0
Schalleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	68,0
Schalleistung Booster-Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	71,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	26,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	34,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	44,0
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	54,0
Schalldruck Booster-Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	57,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	500
Gesamthaubenhöhe Umluft und Extern in mm	500
Breite des Haubenkörpers in mm	880
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	500
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	500
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	500
Höhe des Haubenkörpers in mm	500
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	500
Tiefe des Haubenkörpers in mm	260
Mindestabstand über Elektrokochnischen in mm	450
Nettogewicht in kg	20,0
Länge der elektrischen Leitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschluss in kW	0,23
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW)	650
Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1


DA 9299 W Screen blbo
Wand-Dunstabzugshaube
mit exklusiver Blackboard-Glasfront und intuitiver SmartControl-Bedienung



EAN: 4002516798408 / Materialnummer: 12521000 / Alte Materialnummer: 28929970CH

Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftstutzen oben	•
Abluftstutzen oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Mitgeliefertes Zubehör	
Umlenkstutzen für Umluft	•
Rückstauklappe	•
Nachkaufbares Zubehör	
Aktivkohlefilter	Nein

DA 9299 W Screen blbo
Wand-Dunstabzugshaube
mit exklusiver Blackboard-Glasfront und intuitiver SmartControl-Bedienung



DA9298W, DA9299W, Screen Reference, Skizze

1) Installationsbereich für den Netzanschluss., 2) Durchbruch bei Abluftführung nach hinten., 3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 200 mm betragen.