

KFN 4898 A-10 D

Stand-Kühl-Gefrierkombination

für längste Frische und besten Komfort dank PerfectFresh Active und Freeze&Cool.



- Super effizient A-10 %:  
10 % sparsamer als  
Energieeffizienzklasse A
- 5x länger frisch dank aktiver  
Befeuchtung – PerfectFresh Active
- Flexible Nutzung des Gefrierteils –  
Freeze&Cool
- Individuell verstellbare  
Glasbodenbeleuchtung dank  
FlexiLight 2.0
- Auch grifflose Geräte lassen sich  
müheles öffnen dank Click2open
- Keine Vereisung des Gefrierzugs –  
nie mehr abtauen dank NoFrost

EAN: 4002516780885 / Materialnummer: 12521940 / Alte Materialnummer: 38489802EU1

<b>Geräteklasse</b>	
Kühl-Gefrierkombination	•
<b>Bauform</b>	
Standgerät	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
<b>Design</b>	
Gehäusefarbe	Blacksteel
Frontfarbe	Blacksteel
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2,0
Beleuchtung Gefrierzone	LED
Beleuchtung Ventilator	•
Beleuchtung Frischesystem	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	PerfectFresh Active
Freeze&Cool	•
Aktive Befeuchtung der obersten Schublade	•
Feinverstellung Innentür	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
XL-Innenraum	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Türöffnungshilfe	Click2open
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	FreshTouch
Gradgenaue Einstellung	Kühl- und Gefriertemperatur
Kühlteil abschaltbar	Ja
Gefrierteil abschaltbar	•
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Ja
SuperKühlen	•
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbat-Modus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
<b>Kältegerät/Kühlzone</b>	
Anzahl der Abstellflächen	4
davon teilbar (FlexiBoard)	1
davon beleuchtet	2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	2
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	3

KFN 4898 A-10 D

Stand-Kühl-Gefrierkombination

für längste Frische und besten Komfort dank PerfectFresh Active und Freeze&Cool.




EAN: 4002516780885 / Materialnummer: 12521940 / Alte Materialnummer: 38489802EU1

<b>Gefriergerät/-zone</b>	
Anzahl Gefrierschubladen	3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	A
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	104,39
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,28
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Netzausfallanzeige Gefrierteil	•
<b>Technische Daten</b>	
Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	2015
Gerätetiefe in mm	675
Gewicht in kg	102,5
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	259
davon PerfectFresh-Zone in l	99
4-Sterne-Gefrierzone in l	103
Gesamtnutzinhalt in l	362
Lagerzeit bei Störung in h	24
Gefriervermögen in kg/24 h	10,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	A
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	29
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1400
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Leitung in m	2,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Eierablage	•
Sortierbox PerfectFresh	•
Eiswürfelschale	•

## KFN 4898 A-10 D


### Stand-Kühl-Gefrierkombination

für längste Frische und besten Komfort dank PerfectFresh Active und Freeze&Cool.




KFN4898AD bs, KFN4898CD bs, Aufstellskizze (\*Fußnote)  
(Skizze)

\*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



KFN4898CD bs, KS4887DD edt/cs, Draufsicht (\*Fußnote)  
(Skizze)

\*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4795DD  
bb, KFN4795CD bb, KFN4898CD, Installation (\*Fußnote)  
(Skizze)

\*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm