

CM 5510 125 Edition
 Stand-Kaffeefullautomat
 mit OneTouch for Two-Zubereitung für höchsten Kaffeegenuss.



- Zeitgleiche Zubereitung per Knopfdruck – OneTouch for Two
- Perfekte Ergebnisse und intensives Kaffeearoma – AromaticSystem
- Cremiger Milchschaum für vielfältige Kaffeespezialitäten
- Komfortable Reinigung für Pflege und Erhalt – Reinigungsprogramme
- Komfortabel bewirten für grössere Mengen – Kannenfunktion

EAN: 4002516784975 / Materialnummer: 12531890 / Alte Materialnummer: 29551021CH

Jubiläumsaktion	
Jubiläumsmodelle 125	•
Bauform und Design	
Stand-Kaffeefullautomat mit Bohnensystem	•
Farbe	Obsidianschwarz matt
Genussvorteile	
AromaticSystem	•
OneTouch-Zubereitung	•
OneTouch for Two-Zubereitung	•
Geniesserprofile programmierbar	2
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	•
Mahlgrad einstellbar	•
Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	•
Mahlmenge programmierbar	•
Wassermenge programmierbar	•
Wassertemperatur programmierbar	•
Milchmenge programmierbar	•
Milchschaummenge programmierbar	•
Vorbrühen programmierbar	•
Bedienkomfort	
Display	DirectSensor
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf min. in cm	8,0
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf max. in cm	13,5
MultiLingua	•
Anzahl Bohnensorten	1
Anzahl Bohnenbehälter	1
Fassungsvermögen Bohnenbehälter A in g	200
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g	200
Fassungsvermögen Wassertank in l	1,3
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück	7
Fassungsvermögen Abtropfschale in l	0,8
Leicht zugängliche Versorgungsbehälter	•
Stand-by-Zeit programmierbar	•
Individuelle Einstellungen	•
Getränkesspezialitäten	
Wählbare Getränkemengen in ml	20-300
Ristretto einfach	•
Ristretto doppelt	•
Espresso einfach	•
Espresso doppelt	•
Kaffee einfach	•
Kaffee doppelt	•
Kaffee lang einfach	•
Kaffee lang doppelt	•
Cappuccino einfach	•
Cappuccino doppelt	•
Latte Macchiato einfach	•
Latte Macchiato doppelt	•
Heisse Milch einfach	•
Heisse Milch doppelt	•

CM 5510 125 Edition
 Stand-Kaffeefullautomat
 mit OneTouch for Two-Zubereitung für höchsten Kaffeegenuss.



EAN: 4002516784975 / Materialnummer: 12531890 / Alte Materialnummer: 29551021CH

Milchschaum einfach	•
Milchschaum doppelt	•
Caffè Latte einfach	•
Caffè Latte doppelt	•
Heisswasser einfach	•
Kaffeekanne	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse	B
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	•
Pflegekomfort	
Manuelle Entkalkung	•
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	•
Komfortable Reinigungsprogramme	•
Automatische Spülfunktion	•
ComfortClean	•
Entnehmbare Milchleitung	•
Entnehmbare Brühseinheit	•
Wasserhärte einstellbar	•
Sicherheit	
Inbetriebnahmesperre	•
Technische Daten	
Gerätebreite in mm	241
Gerätehöhe in mm	360
Gerätetiefe in mm	460
Gesamtanschluss in kW	1,45
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Länge der elektrischen Leitung in m	1,2
Mitgeliefertes Zubehör	
Entkalkungstabletten	•
Reinigungstabletten	•
Kurz-Gebrauchsanweisung an Geräterückseite	•
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,