

DAH 2960 EXTA Escala
Wand-Dunstabzugshaube
zur Kombination mit einem externen Gebläse



- Kopffreiheit – mit Glasschirm in 898 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Perfect match – Glaspaneel und Haubenkörper in gleicher Farbe
- Für bestmögliche Funktion – Lüftungstechnisches Zubehör

EAN: 4002516802341 / Materialnummer: 12533990 / Alte Materialnummer: 28H2961BD

| | |
|--|-----------------|
| Bauform | |
| Wand-Dunstabzugshaube | • |
| Bauform und Design | |
| Farbe | Obsidianschwarz |
| Betriebsarten | |
| Externer Betrieb | • |
| Design | |
| Randabsaugung | • |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Automatikfunktion Con@ctivity | • |
| Elektronische Steuerung | • |
| Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe) | 3 |
| Ein-/Aus-Schalter | • |
| Boosterstufe | 1 |
| Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ bis D) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 104,3 |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz | B |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | D |
| Filtersystem | |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 2 |
| Beleuchtung | |
| LED | • |
| Anzahl x Watt | 1 x 3,2 W |
| Beleuchtungsstärke in Lx | 300 |
| Farbtemperatur in K | 3500 |
| Abluft | |
| Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591 | 345 |
| Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591 | 485 |
| Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591 | 630 |
| Luftleistung Boosterstufe (m ³ /h) | 815 |
| Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 47,0 |
| Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 55,0 |
| Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 61,0 |
| Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 68,0 |
| Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20μPa) | 33,0 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13 | 41,0 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13 | 47,0 |
| Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13 | 54,0 |
| Sicherheit | |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Einscheibensicherheitsglas (ESG) | • |
| Technische Daten | |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm | 830-1210 |
| Gesamthaubenhöhe Umluft und Extern in mm | 420 |



DAH 2960 EXTA Escala
Wand-Dunstabzugshaube
zur Kombination mit einem externen Gebläse



EAN: 4002516802341 / Materialnummer: 12533990 / Alte Materialnummer: 28H2961BD

| | |
|---|------|
| Breite des Haubenkörpers in mm | 898 |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm | 830 |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm | 1210 |
| Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm | 420 |
| Höhe des Haubenkörpers in mm | 420 |
| Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm | 420 |
| Tiefe des Haubenkörpers in mm | 388 |
| Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm | 450 |
| Nettogewicht in kg | 15,5 |
| Länge der elektrischen Leitung in m | 1,3 |
| Schutzkontaktstecker | • |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00 |
| Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm | 650 |
| Spannung in V | 230 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Montagehinweise | |
| Abluftstutzen oben | • |
| Abluftstutzen oben und hinten | • |
| Durchmesser des Abluftstutzens in mm | 150 |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Rückstauklappe | • |
| Nachkaufbares Zubehör | |
| Aktivkohlefilter | Nein |

DAH 2960 EXTA Escala
Wand-Dunstabzugshaube
zur Kombination mit einem externen Gebläse



DAH2960EXTA Skizze

1) Durchbruch, wenn der Netzanschluss nicht mit Netzstecker, sondern mit Festanschluss erfolgt., 2) Abluftdurchbruch \varnothing 200 mm, damit die Abluftleitung in der Wand beweglich ist. Abluftanschluss \varnothing 150 mm nach oben oder alternativ nach hinten.,