

DGC 7840 HCX Pro
Griffloser Kompakt-Dampfbackofen
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.



- Grosses Touchdisplay mit Annäherungssensor – M Touch, MotionReact
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Aussen knusprig, innen saftig – Combigaren
- Miele@home – per WLAN vernetzbares Gerät + Mix & Match
- Leichte Reinigung – HydroClean und rostfreier Edelstahl-Garraum

EAN: 4002516828570 / Materialnummer: 12598930 /
Alte Materialnummer: 23784098CH

| | |
|--|------------|
| Bauform | |
| Gerätefarbe | Pearlbeige |
| Bauform und Design | |
| Dampfbackofen | • |
| ArtLine | • |
| Grifflos | • |
| Genussvorteile | |
| Schnellaufheizen | • |
| Vorheizen | • |
| Externe Dampferzeugung | • |
| Klimasensor | • |
| Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren | • |
| Menügaren ohne Geschmacksübertragung | • |
| Mix & Match | • |
| Speisethermometer | kabellos |
| Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Gargergebnisses | • |
| Warmhalten | • |
| Crisp function | • |
| Betriebsarten | |
| Heissluft Plus | • |
| Ober-/Unterhitze | • |
| Dampfgaren | • |
| Combigaren | • |
| Combigaren mit Heissluft Plus | • |
| Combigaren mit Ober-/Unterhitze | • |
| Combigaren mit Grill gross | • |
| Sous-vide | • |
| Intensivbacken | • |
| Umluftgrill | • |
| Grill | • |
| Grill klein | • |
| Oberhitze | • |
| Unterhitze | • |
| Kuchen spezial | • |
| Eco-Heissluft | • |
| Eco-Dampfgaren | • |
| Auftauen | • |
| Gourmet-Braten | • |
| Erhitzen | • |
| Teller wärmen | • |
| Automatikprogramme | • |
| Länderspezifische Automatikprogramme | • |
| Spezialanwendungen | • |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Display | M Touch |

DGC 7840 HCX Pro
Griffloser Kompakt-Dampfbackofen
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.



EAN: 4002516828570 / Materialnummer: 12598930 /
Alte Materialnummer: 23784098CH

| | |
|--|-----|
| Annäherungssensor MotionReact | • |
| MotionReact: Licht an bei Annäherung | • |
| MotionReact: Display an bei Annäherung | • |
| MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung | • |
| MotionReact: Erkennung Möbelfronten | • |
| SoftOpen | • |
| Touch2Open | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Hilfe-Funktion | • |
| Motorische Liftblende | • |
| Mengenunabhängiges Garen | • |
| Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig | • |
| Automatisches Menügaren | • |
| Dampfreduktion vor Garzeitende | • |
| Polyphone Signaltöne | • |
| Tageszeitanzeige | • |
| Anzeige Datum | • |
| Kurzzeitwecker | • |
| Programmierung Garzeitanfang | • |
| Programmierung Garzeitende | • |
| Programmierung Garzeit | • |
| Ist-Temperaturanzeige | • |
| Soll-Temperaturanzeige | • |
| Signalton bei Erreichen der Solltemperatur | • |
| Vorschlagstemperatur | • |
| Eigene Programme | • |
| Individuelle Einstellungen | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ bis D) | A+ |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W | 0,5 |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 1,0 |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 2,0 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min | 20 |
| Pflegekomfort | |
| Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur | • |
| Grillheizkörper abklappbar | • |
| Externer Dampferzeuger | • |
| HydroClean | • |
| Pflegeprogramm Einweichen | • |
| Pflegeprogramm Spülen | • |
| Garraum-Trocknungsprogramm | • |
| Schnellsteckverschluss für Seitengitter | • |

DGC 7840 HCX Pro
 Griffloser Kompakt-Dampfbackofen
 zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.

EAN: 4002516828570 / Materialnummer: 12598930 /
 Alte Materialnummer: 23784098CH

| | |
|---|-----------------|
| Herausnehmbare Seitengitter | • |
| Entkalken | • |
| CleanGlass-Tür | • |
| Dampftechn./Wasserversorgung | |
| DualSteam | • |
| Dampferzeuger Leistung in kW | 3,30 |
| Frischwassertank Volumen in l | 1,4 |
| Frischwassertank hinter Liftblende | • |
| Kondensatbehälter hinter Liftblende | • |
| Ablaufsieb | • |
| Sicherheit | |
| Gerätekühlsystem mit Kühler Front | • |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Inbetriebnahmesperre | • |
| Wrasen-Kühlsystem | • |
| Tastensperre | • |
| Technische Daten | |
| Garraumvolumen in l | 47 |
| Anzahl der Einschubebenen | 3 |
| Gerätemasse (B x H x T) in mm | 595 x 456 x 569 |
| Kennzeichnung der Einschubebenen | • |
| Türanschlag | unten |
| Garraumbeleuchtung | BrilliantLight |
| Temperaturen Backofenbetrieb min. in °C | 30 |
| Temperaturen Backofenbetrieb max. in °C | 230 |
| Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C | 40 |
| Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C | 100 |
| Nischenbreite min. in mm | 560 |
| Nischenbreite max. in mm | 568 |
| Nischenhöhe min. in mm | 450 |
| Nischenhöhe max. in mm | 452 |
| Nischentiefe in mm | 550 |
| Gerätebreite in mm | 595 |
| Gerätehöhe in mm | 455,5 |
| Gerätetiefe in mm | 568,5 |
| Gewicht in kg | 40,2 |
| Gesamtanschluss in kW | 3,40 |
| Spannung in V | 400 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 3 |
| Netzanschlussleitung | • |
| Länge der elektrischen Leitung in m | 2 |
| Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Universalblech mit PerfectClean HUBB 71 | 1 |
| Back- und Bratrost mit PerfectClean HBBR 71 | 1 |
| FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean HFC 71 (Paar) | 1 |

DGC 7840 HCX Pro
 Griffloser Kompakt-Dampfbackofen
 zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.



EAN: 4002516828570 / Materialnummer: 12598930 /
 Alte Materialnummer: 23784098CH

| | |
|------------------------------------|---|
| Kabelloses Speisethermometer | 1 |
| Herausnehmbare Seitengitter (Paar) | 1 |
| Gelochte Edelstahl-Garbehälter | 2 |
| Ungelochte Edelstahl-Garbehälter | 1 |
| HydroClean-Reiniger | 1 |
| Entkalkungstabletten | 2 |

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
 deutsch, english, español,
 français, hrvatski, italiano,
 magyar, nederlands, norsk,
 polski, portugês, русский,
 română, slovenčina,
 slovenščina, srpski, suomi,
 svenska, türkçe, українська,
 čeština, ελληνικά,
 [?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
 [?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]

DGC 7840 HCX Pro

Griffloser Kompakt-Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.




Einbau DG, DGM, DGC XL, ESW7x20, Skizze,




Einbau_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010 Skizze



Einbau DG DGM DGC XL Unterbau, Skizze




DGC7x4x Einbau Hochschrank, Skizze




DGC7x40 Anschlüsse und Belüftung 45cm, Skizze


1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm, 3) Lüftungsauschnitt min. 180 cm², 4) kein Anschluss in diesem Bereich



DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, Skizze



Verschraubung DGC XL, Skizze



Seitenansicht DGC XL, Skizze

A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl