

EVS 7010

Grifflose Einbau-Vakuumierschublade in 14 cm Höhe
zum professionellen Vakuumieren von Lebensmitteln.




- Länger haltbar – Bevorratung und Portionieren von Lebensmitteln
- Intensive Geschmackserlebnisse – Marinieren von Lebensmitteln
- Vorbereitung von Lebensmitteln für das Sous-vide-Garen
- Einfachste Handhabung – Touch-Bedienung und Vol্লাuszug
- Einfachste Öffnung der Schublade – Push2open

EAN: 4002516816904 / Materialnummer: 12598970 /
Alte Materialnummer: 30701061CH

Allgemeine Informationen	
Modellkennung	EVS 7010
Materialnummer Hersteller	12598970
EAN-Nummer	4002516816904
Bauform und Design	
VitroLine	•
Farbe	Pearlbeige
ArtLine	•
Grifflos	•
Gerätetyp und Design	
Vakuumierschublade	•
Programme	
Vakuumieren	•
Genussvorteile	
Marinieren von Lebensmitteln	•
Genussvorteile und Anwendungsvielfalt	
Lebensmittel vakuumieren	•
Flüssigkeiten vakuumieren	•
Behälter vakuumieren	•
Haltbarkeit von Lebensmitteln verlängern	•
Vorbereiten für das Sous-vide-Garen	•
Lebensmittel marinieren	•
Lebensmittel portionieren	•
Originalverpackung wieder verschliessen	•
Gläser wieder verschliessen	•
Bedienkomfort	
Bedienblende mit Sensortasten	•
Vol্লাuszug	•
Bedienblende mit Symbolbeschriftung	•
Push2open	•
Vakuumierstufe min. in Stufen	1
Vakuumierstufe max. in Stufen	3
Anzeige Vakuumierstufe über LED	•
Vakuumierstufe min. für externe Behälter in Stufen	1
Vakuumierstufe max. für externe Behälter in Stufen	3
Anzeige Vakuumierstufe für externe Behälter über LED	•
Anzeige Schweissdauer über LED	•
Schweissdauer in Stufen	1 - 3
Stopp-Funktion	•
Vakuumiertechnik	
Edelstahl-Vakuumierkammer	•
Pflegekomfort	
Flächenbündige Bedienblende	•
Hinweis Entfeuchtung Unterdruckpumpe	•
Auswechselbare Schweissbalken	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•

EVS 7010

Grifflose Einbau-Vakuumierschublade in 14 cm Höhe
zum professionellen Vakuumieren von Lebensmitteln.



EAN: 4002516816904 / Materialnummer: 12598970 /
Alte Materialnummer: 30701061CH

Technische Daten


Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	141
Fassungsvermögen in l	8,0
Gerätetiefe in mm	570
Saugleistung Pumpe in m ³ /h	4
Minimale Beutelgrösse in mm	250
Gesamtanschluss in kW	0,32
Maximale Beutelgrösse in mm	350
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Nutzbare Innenhöhe in mm	80
Netzanschlussleitung mit Netzstecker	•
Länge Netzanschlussleitung in m	1,8

Mitgeliefertes Zubehör


Adapter zum Vakuumieren von Behältern	1
Beutelabstützung	1
Vakuumierbeutel	•
Anzahl Vakuumierbeutel 180 x 280 mm	50
Anzahl Vakuumierbeutel 240 x 350 mm	50

EVS 7010

Grifflose Einbau-Vakuumierschublade in 14 cm Höhe zum professionellen Vakuumieren von Lebensmitteln.




Einbau_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010 Skizze




Seitenansicht_DG_DGM_ESW7x10_EVS7010, Skizze


A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl



Einbau_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010, Skizze




Einbau ESW7x10 EVS7010, Skizze




Einbau EVS 7010 Unterbau, Skizze

1) Arbeitsplattenüberstand ≤ 29 mm



Seitenansicht ESW7x10 EVS7010, Skizze



Installation EVS7010, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 180 cm^2