


E 810

Einsatz

für die optimale Aufnahme von Untertassen oder Desserttellern.



- Geeignet für den Oberkorb O 891
- Für 33 Untertassen oder 17 Dessertteller

EAN: 4002516854944 / Materialnummer: 12610680 / Alte Materialnummer: 67581002D


| Produktzugehörigkeit           |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Spülmaschinen Frischwasser     | •                 |
| Gerätezugehörigkeit            |                   |
| PG 8041                        | •                 |
| PG 8043                        | •                 |
| PG 8045                        | •                 |
| PG 8055                        | •                 |
| PG 8055 U                      | •                 |
| PG 8056                        | •                 |
| PG 8056 U                      | •                 |
| PG 8057 TD                     | •                 |
| PG 8057 TD U                   | •                 |
| PG 8058                        | •                 |
| PG 8058 U                      | •                 |
| PG 8059                        | •                 |
| PG 8059 U                      | •                 |
| PG 8060                        | •                 |
| PG 8061                        | •                 |
| PG 8061 U                      | •                 |
| PG 8096                        | •                 |
| PG 8096 U                      | •                 |
| PG 8099                        | •                 |
| PG 8099 U                      | •                 |
| PFD 400                        | •                 |
| PFD 400 U                      | •                 |
| PFD 401                        | •                 |
| PFD 401 U                      | •                 |
| PFD 402                        | •                 |
| PFD 402 U                      | •                 |
| PFD 404                        | •                 |
| PFD 404 U                      | •                 |
| PFD 405                        | •                 |
| PFD 405 U                      | •                 |
| PFD 407                        | •                 |
| PFD 407 U                      | •                 |
| PFD 408 U                      | •                 |
| Produktkategorie               |                   |
| Einsatz für Untertassen        | •                 |
| Produkteigenschaften           |                   |
| Material                       | Draht, rilsaniert |
| Farbe                          | Weiß              |
| Kapazität                      |                   |
| Untertassen [Anzahl]           | 33                |
| Dessertteller [Anzahl]         | 17                |
| Masse und Gewicht              |                   |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm   | 250               |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm | 230               |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm  | 505               |

E 810

Einsatz

für die optimale Aufnahme von Untertassen oder Desserttellern.

EAN: 4002516854944 / Materialnummer: 12610680 / Alte Materialnummer: 67581002D



Nettogewicht in kg

0,62

Bruttogewicht in kg

0,92