

E 812  
Einsatz  
für die optimale Aufnahme von Gläsern.



- Geeignet für den Oberkorb O 891 und O 892
- Für 7 Gläser mit einem Durchmesser von max. 60 mm.

EAN: 4002516855286 / Materialnummer: 12611590 / Alte Materialnummer: 67581202D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Spülmaschinen Frischwasser	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Gläser	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Draht, rilsaniert
Farbe	Weiß
Einsetzbar im Oberkorb	O 891, O 892
<b>Kapazität</b>	
Gläser bis max. Ø 60 mm [Anzahl]	7
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	250
Aussenmass, Bruttobreite in mm	230
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	505

E 812  
Einsatz  
für die optimale Aufnahme von Gläsern.

EAN: 4002516855286 / Materialnummer: 12611590 / Alte Materialnummer: 67581202D

Nettogewicht in kg	0,68
Bruttogewicht in kg	0,98

