

## PLW 8636 [LAB]

### Laborspüler

mit Flüssigdosierung, Heisslufttrocknung DryPlus und ölbeständige Türdichtung.



- Leistung/Charge z. B. 128 ST Laborflaschen oder 98 ST Pipetten
- Umfassende, völlig flexible Programmierung für Ihre Anforderungen
- Leistungsstarke, drehzahlvariable und besonders robuste Pumpe
- Trocknungsaggregat DryPlus für anspruchsvollstes Laborglas
- Flexibel und einfach – Modulare Beladungsträger und EasyLoad-System
- Eine Funktionserweiterung ist durch Nachrüstätze möglich

EAN: 4002516824367 / Materialnummer: 12637620 /  
Alte Materialnummer: 62863601EUP

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Standgerät, breit
Blendenfarbe	Edelstahl
Aussenverkleidung	Edelstahl
Anzahl Spülebenen	2
Elektrische Türverriegelung	•
Servicefreundliche Konstruktion	•
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Labore	•
<b>Kapazität</b>	
Enghalsgläser pro Charge [Anzahl]	128
Reagenzgläser pro Charge [Anzahl]	196
Laborflaschen pro Charge [Anzahl]	128
Pipetten pro Charge [Anzahl]	98
<b>Leistungsdaten</b>	
Umflutpumpe, Qmax in l/Min.	600
Spülraumnutzvolumen in l	146,00
Getestete Betriebsstunden	15000
Kürzeste Programmlaufzeit in Min.	62
Maximale Nachspültemperatur in °C	93
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	SPS
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Programme [Anzahl]	24
Freie Programmplätze [Anzahl]	50
Restzeitanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	7,00
Gesamtanschluss in kW	9,20
Absicherung in A	16
Länge der Netzanschlussleitung in m	2,65
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	1
Kaltwasser für Dampfkondensator [Anzahl]	2
Warmwasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Wasseranschlussdruck in kPa	200-1000
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	170
VE-Wasser [Anzahl]	1
Maximale Wasserhärte (Kaltwasser/Warmwasser) in mmol/l	10,70
Ablaufpumpe [DN]	22
Erforderlicher Wasseranschlussdruck für druckloses VE-Wasser in kPa	8,5-60,0
Integrierter Wasserenthärter	•
Wasserschutzsystem	Waterproof-System

PLW 8636 [LAB]

Laborspüler

mit Flüssigdosierung, Heisslufttrocknung DryPlus und ölbeständige Türdichtung.



EAN: 4002516824367 / Materialnummer: 12637620 /

Alte Materialnummer: 62863601EUP

<b>Masse und Gewicht</b>	
Nettogewicht in kg	200
<b>Trocknungsaggregat</b>	
Gebläse in kW	0,30
Heizregister in kW	2,30
Luftleistung in m <sup>3</sup> /h	66
Zeiteinstellung in 1-Minuten-Schritten	1-240
HEPA-Filter-Klasse	H14
Abscheidegrad HEPA-Filter (nach DIN EN 1822) in %	99,99
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	65 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	4,32
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	1430
Aussenmass, Nettobreite in mm	900
Aussenmass, Nettotiefe in mm	700
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1593
Aussenmass, Bruttobreite in mm	1080
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	850
Spülraum, nutzbare Höhe in mm	520
Spülraum, nutzbare Breite in mm	530
Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm	470
Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	520
Bruttogewicht in kg	226
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	5000
<b>Ausstattung</b>	
Zusätzlich integrierbare Dosierpumpen (Option)	•
Schnittstelle zur Prozessdokumentation	•
<b>Programme</b>	
Standard	•
Standard Plus	•
Universal	•
Universal Plus	•
Intensiv	•
Intensiv Plus	•
Anorganica	•
Anorganica Plus	•
Organica	•
Organica Plus	•
Agar	•
Agar Plus	•
Vials	•
Vials Plus	•
Pipetten	•
Kunststoffe	•
Kunststoffe Plus	•
Mini	•
Mini Plus	•

PLW 8636 [LAB]

Laborspüler

mit Flüssigdosierung, Heisslufttrocknung DryPlus und ölbeständige Türdichtung.



EAN: 4002516824367 / Materialnummer: 12637620 /

Alte Materialnummer: 62863601EUP

Öl	•
Öl Plus	•
Hygiene 93/10	•
Hygiene 93/10 Plus	•
Pasteurisieren	•
<b>Ausstattung</b>	
2 integrierte Dosierpumpen und Vorratsbehälter für flüssige Medien	•
Zusätzlich integrierbare Dosierpumpe 5–10 l (Option)	•
Sauglanze für Kanister 10–20 l (Option)	•
DOS-Monitoring (Option)	•
Dosiervolumenkontrolle mit Ovalradzähler (Option)	•
Dampfkondensator	•
Anschluss für externen Recyclingtank (Option)	•
Spüldrucküberwachung	•
Leitfähigkeitsüberwachung (Option)	•
Nachrüstsatz potentialfreie Kontakte (Option)	•
Nachrüstsatz potentialfreie Kontakte Rec in (Option)	•
Nachrüstsatz potentialfreie Kontakte Rec out (Option)	•
3-Fach-Wasserfiltersystem	•
Pumpe mit hoher Umwälzleistung	•
Beladungsträger-Direktankopplung	•
DryPlus	•
Salzgefäß in der Spülraumdecke	•
USB-Kundendienst-Schnittstelle	•
Einstellmöglichkeit für Prozesschemikalien (3 x 5 l/2 x 10 l)	•
Mit Lasertechnologie spaltfrei verschweisster Spülraum	•
Heizkörper ausserhalb des Spülraums	•
Öl- und fettbeständige Dichtungen	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl (1.4301/304)	•
Umfangreiche Komponenten (Option)	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Ethernet-Schnittstelle	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
VDE-Zeichen (elektrische Sicherheit)	•
IP-Schutzart nach EN 60529: IP21	•
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU	•
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG	•
Kiwa-Zertifikat für Wassersicherheit	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•