

DU 900

Trocknungsaggregat, Elektro

für 900 mm breite Geräte und eine optimale Innen-/Aussentrocknung des Spülguts.



- Mit Aufsatzverkleidung, Luftzufuhr über die Deckeninstallation
- Inklusive zwei HEPA-Filtern H14
- Optimale Sicherheit – HEPA-Filter direkt vor der Spülkammer
- Luftleistung 250 m³/Stunde
- Standzeit HEPA-Filter: 1000 Stunden

EAN: 4002516854722 / Materialnummer: 12678660 / Alte Materialnummer: 69250009D

Produktzugehörigkeit

Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor

•

Gerätezugehörigkeit

PLW 8615

•

PLW 8616

•

Masse und Gewicht

Aussenmass, Nettohöhe in mm

845

Aussenmass, Nettobreite in mm

845

Aussenmass, Nettotiefe in mm

1045

Aussenmass, Bruttohöhe in mm

1000

Aussenmass, Bruttobreite in mm

845

Aussenmass, Bruttotiefe in mm

1200

Nettogewicht in kg

115,00

Bruttogewicht in kg

132,00