

KU 7016 D

Unterbau-Kühlschrank

mit LED-Beleuchtung, Gefrierfach u. geteilten Türabstellern im kompakten Design.



- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Integriertes 4-Sterne-Gefrierfach
- Flexible Innentür – geteilte Innentürabsteller
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler – ComfortClean
- Lebensmittel schnell herunterkühlen dank SuperCool

EAN: 4002516848714 / Materialnummer: 12690460 /

Alte Materialnummer: 36701610CH

Gerätekategorie	
Kühlschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Einbaugerät untergebaut	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
ComfortClean	•
ComfortFrost	•
Steuerung	
Bedienkonzept	EasyControl
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperCool	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbat-Modus	•
Kältegerät/Kühlzone	
Anzahl der Abstellflächen	2
Anzahl VeggieBoxen	1
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	3
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	115,20
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,31
Sicherheit	
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	600
Nischenbreite in mm max.	600
Nischenhöhe in mm min.	820
Nischenhöhe in mm max.	880
Nischtiefe in mm	560
Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	818
Gerätetiefe in mm	550
Gewicht in kg	36,0
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	10
Klimaklasse	N-ST
Kühlzone in l	92

KU 7016 D

Unterbau-Kühlschrank

mit LED-Beleuchtung, Gefrierfach u. geteilten Türabstellern im kompakten Design.



EAN: 4002516848714 / Materialnummer: 12690460 /


Alte Materialnummer: 36701610CH

4-Sterne-Gefrierzone in l	14
Gesamtnutzinhalt in l	106
Lagerzeit bei Störung in h	9
Gefriervermögen in kg/24 h	2,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	34
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	2000
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Leitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	•


KU 7016 D

Unterbau-Kühlschrank


mit LED-Beleuchtung, Gefrierfach u. geteilten Türabstellern im kompakten Design.




KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-
under, Einbauskizze, Nischenmaß (Skizze)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C,
FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under, Draufsicht
(Skizze)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-
under, Seitenansicht (Skizze)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C,
FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under,
Installationskizze (*Fußnote) (Skizze)

1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung L =
2200 mm, 3. Kein Anschluss in diesem Bereich