

PDR 508 HP P [EL]

Professional Wärmepumpentrockner, Kleiner Riese
mit sehr geringem Energieverbrauch und kurzen Laufzeiten. Beladungsmenge 8.0 kg.



- Trommelvolumen 130.00 l, Beladungsmenge 8.0 kg
- 50 % geringerer Energieverbrauch als Ablufttrockner*
- Noch nachhaltigere Wärmepumpe mit dem Kältemittel Propan
- Steuerung M Select mit vielen Standard- und Spezialprogrammen
- Zukunftsfähig vernetzbar per WLAN

* Wärmepumpentrockner haben einen bis zu 50 % geringeren Energieverbrauch als elektrisch beheizte Ablufttrockner.

EAN: 4002516870357 / Materialnummer: 12750050 /
Alte Materialnummer: 52508261CH

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader, säulenfähig
Linie	Performance
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge in kg	8,0
Trommelvolumen in l	130,00
Trocknungssystem	Wärmepumpe
Türöffnung [Ø] in mm	370
Türöffnungswinkel in Grad	167
Türanschlag	links
Schontrommel aus Edelstahl	Ja
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für Spitäler	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für den Haushalt	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die petrochemische Industrie	•
Geeignet für die lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für staatliche/soziale Einrichtungen	•
Leistungsdaten	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	3 l
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,20
Spezifischer Energieverbrauch Baumwolle/Schranktrocken Restfeuchte 48 % in kWh/kg	0,20
Spezifischer Energieverbrauch Mischgewebe/Schranktrocken Restfeuchte 40 % in kWh/kg	0,17
Programmlaufzeit in Min.	77
Programmlaufzeit Baumwolle/Schranktrocken Restfeuchte 48 % in Min.	77
Programmlaufzeit Mischgewebe/Schranktrocken Restfeuchte 40 % in Min.	67
Steuerung	
Steuerungstyp	M Select Kleine Riesen
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•

PDR 508 HP P [EL]

Professional Wärmepumpentrockner, Kleiner Riese

mit sehr geringem Energieverbrauch und kurzen Laufzeiten. Beladungsmenge 8.0 kg.



EAN: 4002516870357 / Materialnummer: 12750050 /

Alte Materialnummer: 52508261CH

Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
Sprache jederzeit einfach wählbar	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Wärmepumpe
Netzanschlussleitung	220-240V~ 50HZ
Gesamtanschluss in kW	1,44
Absicherung in A	10
Maße und Gewicht Trockner	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	850
Aussenmass, Nettobreite in mm	605
Aussenmass, Nettotiefe in mm	777
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	940
Aussenmass, Bruttobreite in mm	660
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	820
Nettogewicht in kg	72,0
Bruttogewicht in kg	78
Maximale Bodenbelastung in N	920
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	3,60
Ausstattung	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Flusenfilter in der Tür	•
Wartungsarmes Wärmetauscher-Filtersystem	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
Funktion Schonen plus	•
Kondenswasserableitung	•
Kommunikationsschacht	•
Trocknerkorb (Option)	•
Trommelbeleuchtung	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse	A++
Energieeffizienzklasse (A bis G)	E
Kondensationseffizienzklasse	A
Kondensationseffizienzklasse (A bis D)	B
Kondensationseffizienz in %	92
Jahresenergieverbrauch in kWh	236
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen im Programm "ECO Schranktrocken" in kWh	130
Geräusch im Standardprogramm Baumwolle Schranktrocken bei voller Beladung in dB(a)	67
Luftschallemission im Standardprogramm "ECO Schranktrocken" in dB(A)re1pW	64
Luftschallemissionsklasse (A bis D)	B
Laufzeit im Standardprogramm in Min.	98

PDR 508 HP P [EL]

Professional Wärmepumpentrockner, Kleiner Riese

mit sehr geringem Energieverbrauch und kurzen Laufzeiten. Beladungsmenge 8.0 kg.



EAN: 4002516870357 / Materialnummer: 12750050 /

Alte Materialnummer: 52508261CH

Programmlaufzeit im Programm "ECO Schranktrocken" in Min. 98

Funktionsprinzip	Kondens
Beladungsmenge in kg	8,0
Hermetisch geschlossenes System	•
Kältemittel	R290
Kältemittelmenge in kg	0,14
Treibhauspotential Kältemittel in kg CO ₂ e	3
Treibhauspotential Gerät in kg CO ₂ e	0,45
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
WLAN	•
LAN-Modul (Option)	•
WiFiConn@ct	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
Spritzwasserschutz IPX4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•