

PDR 900-08 HP P CH [EL]

Professional Wärmepumpentrockner, Kleiner Riese

mit sehr geringem Energieverbrauch und kurzen Laufzeiten. Beladungsmenge 8.0 kg.



- Trommelvolumen 130.00 l, Beladungsmenge 8.0 kg
- 50 % geringerer Energieverbrauch als Ablufttrockner*
- Noch nachhaltigere Wärmepumpe mit dem Kältemittel Propan
- Höchster Bedienkomfort mit Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Flex
- Zukunftsfähig vernetzbar per WLAN

* Wärmepumpentrockner haben einen bis zu 50 % geringeren Energieverbrauch als elektrisch beheizte Ablufttrockner.

EAN: 4002516870463 / Materialnummer: 12750130 /

Alte Materialnummer: 52908121CH

Bauform und Ausführung

Bauform	Frontlader, säulenfähig
Baureihe	Kleine Riesen
Linie	Performance Plus
Front	Lotosweiss
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge in kg	8,0
Trommelvolumen in l	130,00
Trocknungssystem	Wärmepumpe
Türöffnung [Ø] in mm	370
Türöffnungswinkel in Grad	167
Türanschlag	links
Schontrommel aus Edelstahl	Ja

Anwendung

Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim

•

Leistungsdaten

Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	3 l
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,20
Spezifischer Energieverbrauch Baumwolle/Schranktrocken Restfeuchte 48 % in kWh/kg	0,20
Spezifischer Energieverbrauch Mischgewebe/Schranktrocken Restfeuchte 40 % in kWh/kg	0,17
Programmlaufzeit in Min.	77
Programmlaufzeit Baumwolle/Schranktrocken Restfeuchte 48 % in Min.	77
Programmlaufzeit Mischgewebe/Schranktrocken Restfeuchte 40 % in Min.	67

Steuerung

Steuerungstyp	M Touch Flex
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Sprache jederzeit einfach wählbar	•

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart	Wärmepumpe
Netzanschlussleitung	220-240V~ 50HZ
Gesamtanschluss in kW	1,44
Absicherung in A	10

Maße und Gewicht Trockner

Aussenmass, Nettohöhe in mm	850
Aussenmass, Nettobreite in mm	596
Aussenmass, Nettotiefe in mm	777
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	940
Aussenmass, Bruttobreite in mm	660
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	820
Nettogewicht in kg	66,5
Bruttogewicht in kg	71
Maximale Bodenbelastung in N	920

PDR 900-08 HP P CH [EL]

Professional Wärmepumpentrockner, Kleiner Riese

mit sehr geringem Energieverbrauch und kurzen Laufzeiten. Beladungsmenge 8.0 kg.



EAN: 4002516870463 / Materialnummer: 12750130 /

Alte Materialnummer: 52908121CH

Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	≤70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	3,60
Ausstattung	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Flusenfilter in der Tür	•
Wartungsarmes Wärmetauscher-Filtersystem	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
Funktion Schonen plus	•
Kondenswasserableitung	•
Kommunikationsschacht	•
Trocknerkorb (Option)	•
Trommelbeleuchtung	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	E
Kondensationseffizienzklasse (A bis D)	B
Kondensationseffizienz in %	92
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen im Programm "ECO Schranktrocken" in kWh	130
Luftschallemission im Standardprogramm "ECO Schranktrocken" in dB(A)re1pW	64
Luftschallemissionsklasse (A bis D)	B
Programmlaufzeit im Programm "ECO Schranktrocken" in Min.	98
Funktionsprinzip	Kondens
Hermetisch geschlossenes System	•
Kältemittel	R290
Kältemittelmenge in kg	0,14
Treibhauspotential Kältemittel in kg CO ₂ e	3
Treibhauspotential Gerät in kg CO ₂ e	0,45
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
WLAN	•
LAN-Modul (Option)	•
WiFiConn@ct	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
Spritzwasserschutz IPX4	•
WEEE	•