

DAE 1530  
 Huttenlüfter  
 mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung



- Individuelles Küchendesign – vollintegriert in 532 mm 532 mm Breite
- Leistungsstark – 415 m<sup>3</sup>/h in der höchsten Stufe
- Gleichmässige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover

EAN: 4002516879947 / Materialnummer: 12760950 /  
 Alte Materialnummer: 28E1530SCH

<b>Bauform und Design</b>	
Gerätefarbe	Edelstahl
<b>Bauform</b>	
Huttenlüfter	•
<b>Betriebsarten</b>	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 150,DUU 151
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 32-P
<b>Bedienkomfort</b>	
Elektronische Steuerung	•
EasySwitch	•
Bedienung	EasySwitch
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Booster-Stufen	1
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	72,2
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Klasse für fluiddynamische Effizienz	B
Beleuchtungseffizienzklasse	A
<b>Pflegekomfort</b>	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
<b>Beleuchtung</b>	
Anzahl x Watt	1 x 3,2 W
Beleuchtungsstärke in Lx	360
Farbtemperatur in K	3500
<b>Gebläse</b>	
Anzahl Gebläse	1
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Wechselstrommotor (AC-Motor)	•
<b>Abluft</b>	
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	48,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schalleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	65,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	34,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	39,0
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	51,0
<b>Umluft</b>	
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	46,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	59,0

DAE 1530  
 Huttenlüfter  
 mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung



EAN: 4002516879947 / Materialnummer: 12760950 /  
 Alte Materialnummer: 28E1530SCH

Schalleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	71,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	32,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	39,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	45,0
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	57,0

#### Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
-------------------------	---

#### Technische Daten

Breite des Haubenkörpers in mm	532
Höhe des Haubenkörpers in mm	50
Tiefe des Haubenkörpers in mm	372
Nettogewicht in kg	9,0
Länge der elektrischen Leitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschluss in kW	0,20
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50


#### Montagehinweise

Abluftstutzen oben	•
Abluftstutzen oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150

#### Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe	•
----------------	---

DAE 1530  
Huttenlüfter  
mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung



DAE1530, DAE1535 Lüfterbaustein – Skizze

1) Abluftanschluss alternativ nach hinten., Abluftstutzen  
Ø 150 mm., Weitere Detailmaße finden Sie in der  
Gebrauchsanweisung!