

PLW 8683 [LD DC5 LAN]

Laborspüler

mit AD-Wasseranschluss, Flüssigdosierung & EcoDry-Funktion.



- Leistung/Charge z. B. 128 Laborflaschen
- Flexibel und einfach – Modulare Beladungsträger und EasyLoad-System
- Höchster Bedienkomfort mit Full-Touch-Farbdisplay M Touch Flex
- Komfortable Trocknungsunterstützung – EcoDry
- Ab Werk vernetzbar per WLAN oder Ethernet
- Effizienter Einsatz von Ressourcen – Drehzahlvariable Heizpumpe

EAN: 4002516877776 / Materialnummer: 12782260 /

Alte Materialnummer: 62868302DAC

Bauform und Ausführung

Bauform	Standgerät, unterbaufähig, schmal
Linie	ExpertLine
Blendenfarbe	Schwarz
Aussenverkleidung	Edelstahl
Unterbaufähig	•
Deckel	Edelstahl
Anzahl Spülebenen	2
AutoClose – Automatische Türverriegelung	•
Summer, akustisches Signal bei Programmende	•
Servicefreundliche Konstruktion	•

Anwendung

Geeignet für Labore	•
---------------------	---

Kapazität

Enghalsgläser pro Charge [Anzahl]	64
Reagenzgläser pro Charge [Anzahl]	196
Vials pro Charge [Anzahl]	196
Laborflaschen pro Charge [Anzahl]	128
Pipetten pro Charge [Anzahl]	98

Leistungsdaten

Umflutpumpe, Qmax in l/Min.	500
Spülraumnutzvolumen in l	145,00
Getestete Betriebsstunden	15000
Kürzeste Programmlaufzeit in Min.	20
Maximale Nachspültemperatur in °C	93

Miele MOVE

Miele Move Connect (Option)	•
-----------------------------	---

Steuerung

Steuerungstyp	M Touch Flex
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programme [Anzahl]	19
Freie Programmplätze [Anzahl]	10
Programmausfallsicherung	•
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•

Standard Elektroanschluss

Netzanschlussleitung	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	8,50
Gesamtanschluss in kW	9,30
Absicherung in A	16
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,90

Mögliche Spannungsvariante 1

Netzanschlussleitung	AC 230V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	2,50
Gesamtanschluss in kW	3,30

PLW 8683 [LD DC5 LAN]

Laborspüler

mit AD-Wasseranschluss, Flüssigdosierung & EcoDry-Funktion.



EAN: 4002516877776 / Materialnummer: 12782260 /

Alte Materialnummer: 62868302DAC

Absicherung in A	16
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	1
Warmwasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Wasseranschlussdruck in kPa	200-1000
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
VE-Wasser [Anzahl]	1
Maximale Wasserhärte (Kaltwasser/Warmwasser) in mmol/l	10,70
VEP Förderpumpe für VE-Wasser (Option)	•
Ablaufpumpe [DN]	22
Integrierter Wasserenthärter	•
Wasserschutzsystem	Waterproof-System
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	835
Aussenmass, Nettobreite in mm	598
Aussenmass, Nettotiefe in mm	598
Spülraum, nutzbare Höhe in mm	520
Spülraum, nutzbare Breite in mm	530
Nettogewicht in kg	75
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	5,40
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	920
Aussenmass, Bruttobreite in mm	670
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	740
Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm	474
Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	520
Bruttogewicht in kg	79
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	1220
Programme	
Standard	•
Intensiv	•
Ausstattung	
Kundendienst-Schnittstelle	•
Programme	
Extra kurz	•
Universal	•
Anorganica	•
Organica	•
Agar	•
Injektor Plus	•
Pipetten	•
Kunststoffe	•
Öl	•
Hygiene 93/10	•
Pasteurisieren	•
Abspülen Kaltwasser	•

PLW 8683 [LD DC5 LAN]

Laborspüler

mit AD-Wasseranschluss, Flüssigdosierung & EcoDry-Funktion.



EAN: 4002516877776 / Materialnummer: 12782260 /

Alte Materialnummer: 62868302DAC

Abspülen VE-Wasser

•

Ausstattung

1 Dosierpumpe für flüssigen Reiniger

•

1 Dosierpumpe für Neutralisationsmittel

•

Komfort-Sauglanze DC5

•

Dampfkondensator

•

Spüldrucküberwachung

•

How-to-Sequenzen

•

Kammerbeleuchtung

•

Mehrkomponenten-Filtersystem

•

Drehzahlvariable Heizpumpe

•

Beladungsträger-Direktankopplung

•

EcoDry

•

Salzgefäß in der Tür

•

Mit Lasertechnologie spaltfrei verschweisster Spülraum

•

Heizkörper ausserhalb des Spülraums

•

EasyLoad

•

Spülraum aus hochwertigem Edelstahl (1.4301/304)

•

Anschlussmöglichkeiten

WLAN/Ethernet-Schnittstelle

•

Externe Dosiermodule

•

Normen, Prüf- und Kennzeichen

VDE-Zeichen (elektrische Sicherheit)

•

IP-Schutzart nach EN 60529: IP21

•

EN 61010-2-040

•

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

•

Normen, Prüf- und Kennzeichen

EN 61010-1

•