

## APCL 107

### Kommunikationsbox appWash light

zur Vernetzung von Waschmaschinen/Trocknern mit appWash Services PAY und RELAX.



- Für den Einsatz im Bereich Self-Service (z. B. Waschkeller/-Küche)
- Geeignet für bis zu 6 Geräte (Waschmaschinen und Trockner)
- Nutzer können Geräte per App "appWash by Miele" und im Web buchen
- Betreiber können mit "appWash connect" u. a. die Auslastung sehen
- Erfahren Sie mehr über appWash: <https://appwash.com/de/>
- Anschluss: 100–240 V 50/60 Hz – <https://installation.appwash.com/all-languages/>

EAN: 4002516888987 / Materialnummer: 12785910 /

Alte Materialnummer: 59590107EU

| Produktzugehörigkeit         |   |
|------------------------------|---|
| Waschmaschinen               | • |
| Trockner                     | • |
| Mangeln                      | • |
| Geräte-/Zubehörzugehörigkeit |   |
| PM 1210                      | • |
| PM 1214                      | • |
| PM 1217                      | • |
| PRI 318                      | • |
| PRI 418                      | • |
| PRI 210                      | • |
| PRI 214                      | • |
| PRI 217                      | • |
| D 500-1750                   | • |
| PT 5135 C                    | • |
| PT 5136                      | • |
| PT 5137 WP                   | • |
| PT 5186                      | • |
| PT 7186                      | • |
| PT 7188                      | • |
| PT 7135 C                    | • |
| PT 7136                      | • |
| PT 7137 WP                   | • |
| PT 8203                      | • |
| PT 8251                      | • |
| PT 8251 COP                  | • |
| PT 8253                      | • |
| PT 8257                      | • |
| PT 8257 WP                   | • |
| PT 8301                      | • |
| PT 8301 COP                  | • |
| PT 8303                      | • |
| PT 8331                      | • |
| PT 8331 COP                  | • |
| PT 8333                      | • |
| PT 8337                      | • |
| PT 8337 WP                   | • |
| PT 8401                      | • |
| PT 8403                      | • |
| PT 8407                      | • |
| PT 8503                      | • |
| PT 8507                      | • |
| PT 8803                      | • |
| PT 8807                      | • |
| PW 413                       | • |
| PW 418                       | • |
| PW 5065                      | • |
| PW 5082                      | • |

## APCL 107

Kommunikationsbox appWash light

zur Vernetzung von Waschmaschinen/Trocknern mit appWash Services PAY und RELAX.



EAN: 4002516888987 / Materialnummer: 12785910 /

Alte Materialnummer: 59590107EU

|                   |   |
|-------------------|---|
| PW 5105 Vario     | • |
| PW 6055           | • |
| PW 6065           | • |
| PW 6055 Vario     | • |
| PW 6065 Vario     | • |
| PW 6080           | • |
| PW 6088           | • |
| PW 6107           | • |
| PW 6137           | • |
| PW 5136           | • |
| PW 6167           | • |
| PW 6207           | • |
| PW 811            | • |
| PW 814            | • |
| PW 818            | • |
| PWT 6089          | • |
| PWM 500-08        | • |
| PWM 500-09        | • |
| PWM 507           | • |
| PWM 509           | • |
| PWM 900-09        | • |
| PWM 906           | • |
| PWM 907           | • |
| PWM 908           | • |
| PW 200 Profi@Work | • |
| PT 200 Profi@Work | • |
| PDR 500-08        | • |
| PDR 507           | • |
| PDR 508           | • |
| PDR 900-08        | • |
| PDR 908           | • |
| PWM 511           | • |
| PWM 909           | • |
| PWM 514           | • |
| PWM 520           | • |
| PWM 912           | • |
| PWM 916           | • |
| PWM 920           | • |
| PDW 909           | • |
| PDR 510           | • |
| PDR 511           | • |
| PDR 910           | • |
| PDR 514           | • |
| PDR 516           | • |
| PDR 914           | • |
| PDR 518           | • |
| PDR 918           | • |
| PDR 522           | • |

APCL 107

Kommunikationsbox appWash light

zur Vernetzung von Waschmaschinen/Trocknern mit appWash Services PAY und RELAX.



EAN: 4002516888987 / Materialnummer: 12785910 /

Alte Materialnummer: 59590107EU

PDR 922

•

## Produktkategorie

appWash

•

Kassiersystem

•

## Produkteigenschaften

Material

Kunststoff

Farbe

Grau

## Masse und Gewicht

Aussenmass, Nettohöhe in mm

400

Aussenmass, Nettobreite in mm

200

Aussenmass, Nettotiefe in mm

300

Aussenmass, Bruttohöhe in mm

500

Aussenmass, Bruttobreite in mm

230

Aussenmass, Bruttotiefe in mm

400

Nettogewicht [kg]

9,00

Bruttogewicht in kg

10,00