


WQ 090-10 CH

W2 Waschmaschine Frontlader

A | 9 kg | 1'600 U/min | InfinityCare | Automatische Dosierung | SmartMatic



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege
- Waschen so schonend wie nie zuvor mit der InfinityCare Schontrummel
- Sparen Sie mit TwinDos® bis zu 40 % Waschmittel mit automatischer Dosierung*
- Unser Automatikprogramm SmartMatic® passt Verbräuche automatisch an
- Das grosse farbige M Touch Pro Display macht die Bedienung sehr komfortabel

* Im Vergleich zu manueller Dosierung und basierend auf internen Testergebnissen.

EAN: 4002516905769 / Materialnummer: 12818210 /

Alte Materialnummer: 11Q09002CH

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?][?][?], [?][?][?]

Bauform

Säulenfähig

•

Türanschlag

rechts

Side-by-Side

•

Unterschiebbar

•

Bauarten

Produktmarke

W2 Nova Edition

Frontlader

•

Schleudern

Max. Schleuderdrehzahl

1600

Spülstop

•

Funktion "ohne Schleudern"

•

Design

Gerätefarbe

Lotosweiss

Tür- und Blendendesign

BlackEffect

Blendenausführung

schräg

Bedienungsart

Touch-Bedienung

Display

M Touch Pro

MotionReact

•

Reinigungsleistung

Innovative Waschtechnologie PowerWash

•

Automatische Waschmitteldosierung TwinDos

•

Automatische Kartuschenerkennung TwinDos

•

Portionsgerechte Dosierung CapDosing

•

Fleckenoption

•

AddProgrammes

•

Exzellente Hygiene

•

Wäscheschonung

InfinityCare Schontrummel

•

Beladung in kg

9,0

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home

•

Startvorwahl bis zu 24 h

•

Restzeitanzeige

•


Tageszeitanzeige

•

WQ 090-10 CH

W2 Waschmaschine Frontlader

A | 9 kg | 1'600 U/min | InfinityCare | Automatische Dosierung | SmartMatic




EAN: 4002516905769 / Materialnummer: 12818210 /
Alte Materialnummer: 11Q09002CH

Programmablaufanzeige	•
Infotexte	•
Favoritenprogramme	•
Trommelbeleuchtung	LED
MultiLingua	•
AutoClean-Einspülkasten	•
AddLoad	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	49
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	50
Schleudereffizienzklasse (A bis G)	A
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern; A bis D)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re1pW	70
Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität	229
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,50
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,50
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,00
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	15
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	15
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min	15
Automatische Beladungserkennung FlexLoad	•
Warmwasseranschluss	•
EcoFeedback	•
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20 °C"	•
Mengenautomatik	•
Wassermengenzähler	•
Schaumregulierung	•
ProfiEco Motor	•
Waschprogramme	
QuickPowerWash	•
Baumwolle	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Seide (Handwäsche)	•
Wolle (Handwäsche)	•
Express 20	•
Dunkles/Jeans	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Sportwäsche	•
Sportschuhe	•
Maschine reinigen	•
Nur Spülen	•

WQ 090-10 CH

W2 Waschmaschine Frontlader

A | 9 kg | 1'600 U/min | InfinityCare | Automatische Dosierung | SmartMatic



EAN: 4002516905769 / Materialnummer: 12818210 /


Alte Materialnummer: 11Q09002CH

ECO 40–60	•
Hemden/Blusen	•
PowerFresh	•
Daunen/Bettdecken	•
Gardinen/Vorhänge	•
Neue Kleidung	•
SmartMatic®	•
Nur Vorbügeln	•
Trommel reinigen	•
Bettwäsche	•
Extras Waschen	
SingleWash	•
Kurz	•
Einweichen	•
Vorwäsche	•
Wasser plus	•
Zusätzlicher Spülgang	•
Extra leise	•
Vorbügeln mit Dampf	•
Summer	•
Hygiene plus	•
Energiesparen	•
Sicherheit	
Wasserschutzsystem	Waterproof-System
Kindersicherung	•
PIN-Code	•
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 620
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	620
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1087
Gerätetiefe ohne Tür in mm	600
Gewicht in kg	91
Spannung in V	230, 400
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Gesamtanschluss in kW	2,30, 4,40
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,60
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Leitung in m	2
Mitgeliefertes Zubehör	
3 Caps	•
UltraPhase 1 + 2	•
Gutschein für 5 Kartuschen Miele UltraPhase	•


WQ 090-10 CH

W2 Waschmaschine Frontlader


A | 9 kg | 1'600 U/min | InfinityCare | Automatische Dosierung | SmartMatic




W2 Skizze, 17 Grad Blende, Maße in mm



W2 Skizze, 17 Grad Blende, Maße in mm



W2 Skizze, 17 Grad Blende, Maße in mm



W2 Skizze, 17 Grad Blende, Maße in mm