


TQ 090-10 CH
T2 Wärmepumpentrockner
9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege
- Mit QuickPowerDry trocknen Sie Ihre Wäsche in nur 49 Minuten*
- Dank WoolDry werden Ihre Wolltextilien schonend in der Maschine getrocknet
- SteamCare reduziert die Bügelzeit um bis zu 50 % und frischt Ihre Kleidung auf
- Das grosse farbige M Touch Pro Display macht die Bedienung sehr komfortabel

* Laufzeit kann beladungsabhängig variieren. Zeit gemessen für 4 kg pflegeleichte Textilien mit 30 % Restfeuchte.

EAN: 4002516910091 / Materialnummer: 12818230 /
Alte Materialnummer: 12Q09001CH

Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?][?][?][?][?][?], [?][?], [?][?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]
Bauform	
Säulenfähig	•
Türanschlag	links
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Bauarten	
Produktmarke	T2 Nova Edition
Wärmepumpentrockner	•
Design	
Gerätefarbe	Lotosweiss
Tür- und Blendendesign	BlackEffect
Blendenausführung	schräg
Bedienungsart	Touch-Bedienung
Display	M Touch Pro
MotionReact	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	B
Kondensationseffizienzklasse (A bis D)	A
Trockenergebnis	
Punktgenaue Trocknung PerfectDry	•
Duftsystem FragranceDos ²	•
Dampfsystem SteamCare	•
PowerDry	•
Intelligente Trommelreversierung	•
HygieneDry	•
Wäscheschonung	
SilenceDrum	•
Beladung in kg	9,0
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Restzeitanzeige	•
Tageszeitanzeige	•

TQ 090-10 CH

T2 Wärmepumpentrockner

9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry



EAN: 4002516910091 / Materialnummer: 12818230 /


Alte Materialnummer: 12Q09001CH

Programmablaufanzeige	Ja
Infotexte	•
Trommelbeleuchtung	LED
MultiLingua	•
Akustikpaket für niedrigste Geräuschwerte	•
Kondensatbehälter	•
Integrierte Kondenswasserableitung	•
AddLoad	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A+++
Sparsamer als der Grenzwert (24) der Energieeffizienzklasse A+++	10%
Jahresstromverbrauch in kWh	170
Laufzeit im Standardprogramm in min	231
Geräusch im Programm Baumwolle bei voller Beladung in db(A) re1pW	62
Kondensationseffizienzklasse	A
Stromverbrauch im Standardprogramm Baumwolle Schranktrocken bei voller Beladung in kWh	1,44
EcoFeedback	•
EcoDry Technologie	•
Wartungsfreier Wärmetauscher	•
ProfiEco Motor	•
EcoSpeed	•
Trockenprogramme	
Automatic	•
Baumwolle	•
ECO	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Finish Seide	•
Finish Wolle	•
Wolle	•
Express	•
Jeans	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Sportwäsche	•
Lüften kalt	•
Lüften warm	•
Korbprogramm	•
Glätten	•
Bettwäsche	•
Hemden/Blusen	•
QuickPowerDry	•
QuickHygiene	•
Daunen/Bettdecken	•
Extras Trocknen	
Knitterschutz	•

TQ 090-10 CH

T2 Wärmepumpentrockner

9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry




EAN: 4002516910091 / Materialnummer: 12818230 /
Alte Materialnummer: 12Q09001CH

Schonen plus	•
Summer	•
SingleDry	•
DryCare 40	•
Favoriten	•
AddProgrammes	•
Energiesparen	•
Vorbügeln	•
Qualität	
Softtrippen	•
Sicherheit	
Kindersicherung	•
PIN-Code	•
Anzeige "Behälter entleeren"	•
Anzeige "Filter reinigen"	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	643
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1110
Gewicht in kg	55
Gesamtanschluss in kW	1,45
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge der elektrischen Leitung in m	2,0
Hermetisch geschlossen	•
Kältemittelart	R290
Kältemittelmenge in kg	0,14
Treibhauspotential Kältemittel in CO ₂ e	3
Treibhauspotential Gerät in CO ₂ e	0,44
Mitgeliefertes Zubehör	
Duftflacon	•
Gutschein für einen zweiten Duftflacon	•


TQ 090-10 CH

T2 Wärmepumpentrockner


9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry




T2 Skizze, 17 Grad Blende, Maße in mm



T2 Skizze, 17 Grad Blende, Maße in mm



T2 Skizze, 17 Grad Blende, mit QuickPowerDry, Maße in mm



T2 Skizze, 17 Grad Blende, mit QuickPowerDry, Maße in mm