

DGC 7440 HC Pro
Kompakt-Dampfbackofen
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.



- Grosses Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Aussen knusprig, innen saftig – Combigaren
- Bequeme Bedienung – Wassertank hinter selbst öffnender Liftblende
- Leichte Reinigung – HydroClean und rostfreier Edelstahl-Garraum

EAN: 4002516901709 / Materialnummer: 12820740 /
Alte Materialnummer: 23744002CH

| Bauform und Design | |
|--|--------------|
| Gerätefarbe | Pearlbeige |
| Bauform und Design | |
| Dampfbackofen | • |
| VitroLine | • |
| Genussvorteile | |
| Schnellaufheizen | • |
| Vorheizen | • |
| Externe Dampferzeugung | • |
| Klimasensor | • |
| Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren | • |
| Menügaren ohne Geschmacksübertragung | • |
| Mix & Match | • |
| Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Gargergebnisses | • |
| Warmhalten | • |
| Crisp function | • |
| Betriebsarten | |
| Heissluft Plus | • |
| Ober-/Unterhitze | • |
| Dampfgaren | • |
| Combigaren | • |
| Combigaren mit Heissluft Plus | • |
| Combigaren mit Ober-/Unterhitze | • |
| Combigaren mit Grill gross | • |
| Sous-vide | • |
| Intensivbacken | • |
| Umluftgrill | • |
| Grill | • |
| Grill klein | • |
| Oberhitze | • |
| Unterhitze | • |
| Kuchen spezial | • |
| Eco-Heissluft | • |
| Eco-Dampfgaren | • |
| Auftauen | • |
| Gourmet-Braten | • |
| Erhitzen | • |
| Teller wärmen | • |
| Automatikprogramme | • |
| Länderspezifische Automatikprogramme | • |
| Spezialanwendungen | • |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Display | DirectSensor |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |

DGC 7440 HC Pro
Kompakt-Dampfbackofen
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.



EAN: 4002516901709 / Materialnummer: 12820740 /
Alte Materialnummer: 23744002CH

| | |
|--|------|
| MultiLingua | • |
| Motorische Liftblende | • |
| Mengenunabhängiges Garen | • |
| Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig | • |
| Automatisches Menügaren | • |
| Dampfreduktion vor Garzeitende | • |
| Tageszeitanzeige | • |
| Anzeige Datum | • |
| Kurzzeitwecker | • |
| Programmierung Garzeitanfang | • |
| Programmierung Garzeitende | • |
| Programmierung Garzeit | • |
| Ist-Temperaturanzeige | • |
| Soll-Temperaturanzeige | • |
| Signalton bei Erreichen der Solltemperatur | • |
| Vorschlagstemperatur | • |
| Eigene Programme | • |
| Sabbat-Programm | • |
| Individuelle Einstellungen | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ bis D) | A+ |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W | 0,5 |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 1,0 |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 2,0 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min | 20 |
| Pflegekomfort | |
| Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur | • |
| Grillheizkörper abklappbar | • |
| Externer Dampferzeuger | • |
| HydroClean | • |
| Pflegeprogramm Einweichen | • |
| Pflegeprogramm Spülen | • |
| Garraum-Trocknungsprogramm | • |
| Schnellsteckverschluss für Seitengitter | • |
| Herausnehmbare Seitengitter | • |
| Entkalken | • |
| CleanGlass-Tür | • |
| Dampftechn./Wasserversorgung | |
| DualSteam | • |
| Dampferzeuger Leistung in kW | 3,30 |
| Frischwassertank Volumen in l | 1,4 |
| Frischwassertank hinter Liftblende | • |
| Kondensatbehälter hinter Liftblende | • |

DGC 7440 HC Pro
Kompakt-Dampfbackofen
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.

EAN: 4002516901709 / Materialnummer: 12820740 /
Alte Materialnummer: 23744002CH

| | |
|---|-----------------|
| Ablaufsieb | • |
| Sicherheit | |
| Gerätekühlsystem mit Kühler Front | • |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Inbetriebnahmesperre | • |
| Wrasen-Kühlsystem | • |
| Tastensperre | • |
| Technische Daten | |
| Garraumvolumen in l | 47 |
| Anzahl der Einschubebenen | 3 |
| Gerätemasse (B x H x T) in mm | 595 x 456 x 569 |
| Kennzeichnung der Einschubebenen | • |
| Türanschlag | unten |
| Garraumbeleuchtung | BrilliantLight |
| Temperaturen Backofenbetrieb min. in °C | 30 |
| Temperaturen Backofenbetrieb max. in °C | 230 |
| Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C | 40 |
| Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C | 100 |
| Nischenbreite min. in mm | 560 |
| Nischenbreite max. in mm | 568 |
| Nischenhöhe min. in mm | 450 |
| Nischenhöhe max. in mm | 452 |
| Nischtiefe in mm | 550 |
| Gerätebreite in mm | 595 |
| Gerätehöhe in mm | 455,5 |
| Gerätetiefe in mm | 568,5 |
| Gewicht in kg | 40,1 |
| Gesamtanschluss in kW | 3,40 |
| Spannung in V | 230 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Absicherung in A | 16 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Universalblech mit PerfectClean HUBB 71 | 1 |
| Back- und Bratrost mit PerfectClean HBRR 71 | 1 |
| Herausnehmbare Seitengitter (Paar) | 1 |
| Gelochte Edelstahl-Garbehälter | 1 |
| Ungelochte Edelstahl-Garbehälter | 1 |
| HydroClean-Reiniger | 1 |
| Entkalkungstabletten | 2 |

DGC 7440 HC Pro
Kompakt-Dampfbackofen
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.




EAN: 4002516901709 / Materialnummer: 12820740 /
Alte Materialnummer: 23744002CH

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
□□□□□□□□, □□□, □
□□□, □□□□□□, □□□□

DGC 7440 HC Pro
Kompakt-Dampfbackofen
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.




H7000 Griff, Glas, Skizze


1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm




Einbau DG, DGM, DGC XL, ESW7x20, Skizze,




Einbau_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010 Skizze



Einbau DG DGM DGC XL Unterbau, Skizze




DGC7x4x Einbau Hochschrank, Skizze




DGC7x40 Anschlüsse und Belüftung 45cm, Skizze


1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm, 3) Lüftungsausschnitt min. 180 cm², 4) kein Anschluss in diesem Bereich



DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, Skizze



Verschraubung DGC XL, Skizze



Seitenansicht DGC XL, Skizze

A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl