

DGC 7460 HC Pro

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.



- Grosses Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Aussen knusprig, innen saftig – Combigaren
- Bequeme Bedienung – Wassertank hinter selbst öffnender Liftblende
- Leichte Reinigung – HydroClean und rostfreier Edelstahl-Garraum

EAN: 4002516901921 / Materialnummer: 12820750 /
Alte Materialnummer: 23746003CH

Bauform und Design

Gerätefarbe Pearlbeige

Bauform und Design

Dampfbackofen

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, niederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικό,

?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Bauform und Design

VitroLine

Genussvorteile

Schnell aufheizen

Vorheizen

Externe Dampferzeugung

Klimasensor

Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren

Menügaren ohne Geschmacksübertragung

Mix & Match

Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Gargergebnisses

Warmhalten

Crisp function

Betriebsarten

Heissluft Plus

Ober-/Unterhitze

Dampfgaren

Combigaren

Combigaren mit Heissluft Plus

Combigaren mit Ober-/Unterhitze

Combigaren mit Grill gross

Sous-vide

Intensivbacken

Umluftgrill

Grill

Grill klein

Oberhitze

Unterhitze

Kuchen spezial

Eco-Heissluft

Eco-Dampfgaren

Auftauen

DGC 7460 HC Pro

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.



EAN: 4002516901921 / Materialnummer: 12820750 /
Alte Materialnummer: 23746003CH

Gourmet-Braten	•
Erhitzen	•
Teller wärmen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Motorische Liftblende	•
Mengenunabhängiges Garen	•
Dampfgaren auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig	•
Automatisches Menügaren	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeit	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Sabbat-Programm	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A+
Pflegekomfort	
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Grillheizkörper abklappbar	•
Externer Dampferzeuger	•
HydroClean	•
Pflegeprogramm Einweichen	•
Pflegeprogramm Spülen	•
Garraum-Trocknungsprogramm	•
Schnellsteckverschluss für Seitengitter	•
Herausnehmbare Seitengitter	•
Entkalken	•
CleanGlass-Tür	•
Dampftechn./Wasserversorgung	
DualSteam	•
Dampferzeuger Leistung in kW	3,30
Frischwassertank Volumen in l	1,4

DGC 7460 HC Pro

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.




EAN: 4002516901921 / Materialnummer: 12820750 /
Alte Materialnummer: 23746003CH

Frischwassertank hinter Liftblende	•
Kondensatbehälter hinter Liftblende	•
Ablaufsieb	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Wrasen-Kühlsystem	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	67
Anzahl der Einschubebenen	4
Gerätemasse (B x H x T) in mm	595 x 596 x 567
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Türanschlag	unten
Garraumbelichtung	BrilliantLight
Temperaturen Backofenbetrieb min. in °C	30
Temperaturen Backofenbetrieb max. in °C	230
Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C	40
Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C	100
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	590
Nischenhöhe max. in mm	595
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	567
Gewicht in kg	45,5
Gesamtanschluss in kW	3,45
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Netzanschlussleitung	•
Länge der elektrischen Leitung in m	2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost mit PerfectClean HBBR 71	1
Herausnehmbare Seitengitter (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	1
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter	1
HydroClean-Reiniger	1
Entkalkungstabletten	2


DGC 7460 HC Pro

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.




H7000 Griff, Glas, Skizze


1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm




Einbau DGC XXL, ESW7x20 Skizze



Einbau_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010, Skizze




Einbau DGC XXL, Skizze




Einbau DGC XXL Unterbau, Skizze


Arbeitsplattenüberstand ≤ 29 mm



Verschraubung DGC XXL, Skizze



DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, Skizze



Seitenansicht DGC XXL, Skizze

*22 mm – Glas, *23,3 mm – Edelstahl