

H 7440-60 BM

Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

im gut kombinierbaren Design mit Automatikprogrammen und Kombi-Betriebsarten.



- Grosses Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor
- Leichte Reinigung – Garraum mit PerfectClean und Leinenstruktur
- Gleichmässige und schnellere Ergebnisse – Quick & Gentle
- Per WLAN vernetzbares Gerät – Miele@home
- Mit einem Tastendruck zum Ziel – Quick-MW und Popcornaste

EAN: 4002516931898 / Materialnummer: 12821480 /
Alte Materialnummer: 22744006CH

Bauform und Design	
Gerätefarbe	Pearlbeige
Bauform und Design	
Einbau-Backofen mit Mikrowelle	•
VitroLine	•
Genussvorteile	
Quick & Gentle	•
Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Warmhalten	•
Betriebsarten	
Heissluft Plus	•
Mikrowelle	•
Mikrowelle mit Heissluft Plus	•
Mikrowelle mit Grill	•
Mikrowelle mit Umluftgrill	•
Mikrowelle mit Bratautomatik	•
Bratautomatik	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Eco-Heissluft	•
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
3 in 1	Backofen, Mikrowelle, Backofen + Mikrowelle
MultiLingua	•
Popcorn-Funktion	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeit	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Vorschlag Mikrowellenleistung	•
Quick-Mikrowelle	•
Eigene Programme	•

H 7440-60 BM

Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

im gut kombinierbaren Design mit Automatikprogrammen und Kombi-Betriebsarten.



EAN: 4002516931898 / Materialnummer: 12821480 /

Alte Materialnummer: 22744006CH

Individuelle Einstellungen

•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Automatische Restwärmenutzung

•

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W

0,5

Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W

1,0

Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W

2,0

Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min

20

Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min

20

Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min

20

Pflegekomfort

Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean

•

Grillheizkörper abklappbar

•

CleanGlass-Tür

•

Sicherheit

Gerätekühlsystem mit Kühler Front

•

Sicherheitsausschaltung

•

Inbetriebnahmesperre

•

Tastensperre

•

Technische Daten

Garraumvolumen in l

43

Anzahl der Einschubebenen

3

Anzahl der Einschubebenen Garraum 1

3

Anzahl der Einschubebenen Garraum 2

3

Garraumbeleuchtung

1 LED-Spot

Temperaturen in °C

30–250

Temperaturen min. in °C

30

Temperaturen max. in °C

250

Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung

•

Mikrowellenleistungsstufen in W

Nischenbreite min. in mm

560

Nischenbreite max. in mm

568

Nischenhöhe min. in mm

450

Nischenhöhe max. in mm

452

Nischtiefe in mm

550

Gerätebreite in mm

595

Gerätehöhe in mm

456

Gerätetiefe in mm

562

Gewicht in kg

36,0

Gesamtanschluss in kW

3,20

Spannung in V

400

Frequenz in Hz

50

Absicherung in A

10

Phasenanzahl

2

Netzanschlussleitung mit Netzstecker

•

Länge der elektrischen Leitung in m

2,00

H 7440-60 BM

Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

im gut kombinierbaren Design mit Automatikprogrammen und Kombi-Betriebsarten.



EAN: 4002516931898 / Materialnummer: 12821480 /

Alte Materialnummer: 22744006CH

Leuchtmittel tauschen

Kundendienst

Mitgeliefertes Zubehör

Back- und Bratrost mit PerfectClean

1

Glasschale

1

Verfügbare Displaysprachen


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
[?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
[?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]


H 7440-60 BM

Kompakt-Backofen mit Mikrowelle


im gut kombinierbaren Design mit Automatikprogrammen und Kombi-Betriebsarten.



Seitenansicht H7000 BM, Skizze
22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl




Einbau H7000 BM, Skizze




Einbau H7000 BM Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.




Installation H7000 BM, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²




H7000 Griff, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32.5 mm




H7000 Griff, Glas, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm




Einbau H7000 BM XL, Skizze



Seitenansicht Kombi BM XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl



Installation Kombi BM XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²