

K 7778 B

Einbau-Kühlschrank

mit PerfectFresh Active für beste Frische, FlexiLight 2.0 und 4\*Gefrierfach.



- 5x länger frisch dank aktiver Befeuchtung – PerfectFresh Active
- Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung dank FlexiLight2.0
- Integriertes 4-Sterne-Gefrierfach
- Gleichmässige Temperaturverteilung im ganzen Kühlraum – DynaCool
- Individuell passende Höhenverstellung der Innentürabsteller

EAN: 4002516904779 / Materialnummer: 12846860 /  
Alte Materialnummer: 36777803CH

<b>Gerätekategorie</b>	
Kühlschrank	•
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
<b>Design</b>	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2,0
Beleuchtung Ventilator	•
Beleuchtung Frischesystem	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	PerfectFresh Active
Aktive Befeuchtung der obersten Schublade	•
Feinverstellung Innentür	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortFrost	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar	Ja
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperCool	•
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbat-Modus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
<b>Kältegerät/Kühlzone</b>	
Anzahl der Abstellflächen	5
davon teilbar (FlexiBoard)	1
davon beleuchtet	2
Anzahl Frischeschubladen	3
Trockene Rückwand	CleanSteel
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	2
Innentürabsteller	5
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	B
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	104,39
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,28
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•

K 7778 B

Einbau-Kühlschrank

mit PerfectFresh Active für beste Frische, FlexiLight 2.0 und 4\*Gefrierfach.



EAN: 4002516904779 / Materialnummer: 12846860 /

Alte Materialnummer: 36777803CH

Optischer Türalarm

•

## Technische Daten

Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570
Nischenhöhe in mm min.	1772
Nischenhöhe in mm max.	1788
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	559
Gerätehöhe in mm	1770
Gerätetiefe in mm	546
Gewicht in kg	70,5
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	26
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	250
davon PerfectFresh-Zone in l	98
4-Sterne-Gefrierzone in l	27
Kellerfach in l	250
Gesamtnutzzinhalt in l	276
Lagerzeit bei Störung in h	14
Gefriervermögen in kg/24 h	2,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1200
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Leitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst


## Mitgeliefertes Zubehör

Eierablage	•
Sortierbox PerfectFresh	•
Eiswürfelschale	•

## K 7778 B

### Einbau-Kühlschrank

mit PerfectFresh Active für beste Frische, FlexiLight 2.0 und 4\*Gefrierfach.



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, Installation (Fußnote\*) (Skizze)

\*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm<sup>2</sup>, 4. Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich

K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, Einbau (Fußnote\*) (Skizze)

\*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, Seitenansicht (Skizze)