

HM 16-83

Muldenmangel, Elektro

mit professioneller Ausstattung für beste Mangelergebnisse.



- Leistung 15.0 kg/h\*, Walzendurchmesser 160 mm, Arbeitsbreite 830 mm
- Komfortables Mangeln im Sitzen
- Individuelles Arbeitstempo dank variabler Walzengeschwindigkeit
- Langlebige Walzenbewicklung – Aramid Nadelfiltztuch
- Robuste Bauweise für eine professionelle Nutzung

\* Bei 20 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangelleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002516905103 / Materialnummer: 12848800 /

Alte Materialnummer: 53168301CH

| Bauform und Ausführung                             |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Bauform                                            | Frontseitige Wäschein- und ausgabe |
| Wandbündige Aufstellmöglichkeit                    | •                                  |
| Linie                                              | Professional                       |
| Aussenverkleidung                                  | Lotosweiss                         |
| Walzendurchmesser in mm                            | 160                                |
| Arbeitsbreite in mm                                | 830                                |
| Muldenmaterial                                     | Aluminium                          |
| Walzenunterbewicklung                              | Polyester-Nadelfilzmatte           |
| Mangeltuch                                         | Aramid-Nadelfiltztuch              |
| Anwendung                                          |                                    |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie            | •                                  |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime             | •                                  |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube         | •                                  |
| Geeignet für den Offshore-Einsatz                  | •                                  |
| Geeignet für Marine                                | •                                  |
| Geeignet für den Privathaushalt                    | •                                  |
| Leistungsdaten                                     |                                    |
| Max. Mangelleistung bei 20 % Restfeuchte in kg/h   | 15,0                               |
| Getestete Betriebsstunden                          | 2500                               |
| Steuerung                                          |                                    |
| Steuerungstyp                                      | Drehwahlschalter                   |
| Touch-Display (Option)                             | Drehwahlschalter                   |
| Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. | 2,0                                |
| Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. | 4,5                                |
| Einstellbare Temperatur                            | In Temperaturstufen                |
| Standard Elektroanschluss                          |                                    |
| Beheizungsart                                      | Elektro                            |
| Netzanschlussleitung                               | AC 220-240V 50-60HZ                |
| Heizleistung Elektro in kW                         | 2,70-3,30                          |
| Gesamtanschluss in kW                              | 2,80-3,30                          |
| Absicherung in A                                   | 16                                 |
| Schweizer Stecker Typ 23                           | •                                  |
| Masse und Gewicht                                  |                                    |
| Aussenmass, Höhe in mm                             | 960                                |
| Aussenmass, Breite in mm                           | 1050                               |
| Aussenmass, Tiefe in mm                            | 380                                |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm                       | 1010                               |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm                     | 1110                               |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm                      | 445                                |
| Nettogewicht in kg                                 | 40                                 |
| Bruttogewicht in kg                                | 47                                 |
| Maximale Bodenbelastung in N                       | 372                                |
| Ausstattung                                        |                                    |
| 2 Standfüsse                                       | •                                  |
| Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste           | •                                  |
| Fussschaltung                                      | •                                  |

HM 16-83

Muldenmangel, Elektro

mit professioneller Ausstattung für beste Mangelergebnisse.



EAN: 4002516905103 / Materialnummer: 12848800 /

Alte Materialnummer: 53168301CH

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Ablagestange                                | • |
| 4 Fussbodenschonende Laufrollen             | • |
| Anlagebrett                                 | • |
| Wäscherrückführung                          | • |
| Möglichkeit zum Mangeln im Sitzen           | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör                  | • |
| <b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>        |   |
| VDE                                         | • |
| CE                                          | • |
| WEEE                                        | • |
| VDE-EMC                                     | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |