

## PWM 927 [EL DV DD WP]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Wiegesockel – frei programmierbar. Beladungsmenge 27 kg.



- Trommelvolumen der Schontrommel 240 l, maximale Beladungsmenge 27,0 kg
- 19 % geringerer Wasser- und 40 % geringerer Energieverbrauch\*
- Kurze anschliessende Trocknung dank BoostSchleudern
- Optimale Bedienung dank Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro Plus
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN

\* Bezogen auf das Programm Buntwäsche 60 °C bei Warmwasser-Anschluss, im Vergleich zum Vorgängermodell.

EAN: 4002516927723 / Materialnummer: 12886680 / Alte Materialnummer: 51927011EU

### Bauform und Ausführung

Bauform	Frontlader
Baureihe	Benchmark
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg	27,0
Füllverhältnis	1:9
Beladungsmenge in kg	27,0
Trommelvolumen in l	240
Türöffnung [Ø] in mm	415
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Automatischer Türverschluss	•
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Patenterte Schontrommel 2.0 aus Edelstahl	•

### Anwendung

Geeignet für die Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für Spitäler	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für die petrochemische Industrie	•
Geeignet für die lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für staatliche/soziale Einrichtungen	•

### Leistungsdaten

Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	7,40
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,22
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	7,30
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,06
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	201,0
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in l	322,2

## PWM 927 [EL DV DD WP]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Wiegesockel – frei programmierbar. Beladungsmenge 27 kg.



EAN: 4002516927723 / Materialnummer: 12886680 / Alte Materialnummer: 51927011EU

Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	5,90
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in kWh	6,28
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	57
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	197,9
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in l	323,4
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	1,61
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in kWh	2,05
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	47
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l	193,5
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	4,48
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.	42
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l	190,2
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,58
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.	34
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in Min.	57
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in Min.	48
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	46
Restfeuchte bei Warmspülen in %	41
Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in %	10
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1100
g-Faktor	541
Getestete Betriebsstunden	30000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Touch Pro Plus
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Kundenspezifische Vorkonfiguration möglich	•
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Sprache jederzeit einfach wählbar	•
Möglichkeit zur Gewichteingabe vor Programmstart	•
<b>Grund-/ Zielgruppenprogramme</b>	
Grundprogramme	•
Programme für Hotellerie und Gastronomie	•
Programme für Senioren- und Pflegeheime	•
Programme für das Facility Management	•
Programme für Textilreinigungen	•
Programme für Wäschereien und Mangelstuben	•

## PWM 927 [EL DV DD WP]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Wiegesockel – frei programmierbar. Beladungsmenge 27 kg.

EAN: 4002516927723 / Materialnummer: 12886680 / Alte Materialnummer: 51927011EU

Programme für Handwerksbetriebe	•
Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste	•
Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe	•
Programme für Unis, Kindergärten und Schulen	•
Programme für Spitäler	•
Programme für Campingplätze	•
Programme für Sportvereine	•
Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche	•
<b>Dosierung</b>	
Einspülkasten	4 Fächer
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
Leersensierung	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	24,00
Gesamtanschluss in kW	25,60
Absicherung in A	50
<b>Mögliche Spannungsvariante 1</b>	
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 60HZ
Heizleistung in kW	24,00
Gesamtanschluss in kW	25,60
Absicherung in A	50
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	4x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Hartwasser (Option) [Anzahl]	2 x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	1708
Aussenmass, Nettobreite in mm	1090
Aussenmass, Nettotiefe in mm	1226
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1855
Aussenmass, Bruttobreite in mm	1365
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1425
Nettogewicht in kg	665,0
Bruttogewicht in kg	722
Maximale Bodenbelastung in N	9240
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	73 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	4,70
<b>Ausstattung</b>	
Patentierete Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
Unwuchtüberwachung	•

## PWM 927 [EL DV DD WP]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Wiegesockel – frei programmierbar. Beladungsmenge 27 kg.



EAN: 4002516927723 / Materialnummer: 12886680 / Alte Materialnummer: 51927011EU

3-dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Desinfektionsspülen	•
Effiziente Schöpfrippen	•
EcoSpeed	•
BoostSchleudern	•
Temperaturüberwachung	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler (Option)	•
Wiegesockel	•
Wäsche nachlegen	•
Programmanwahl via Farbrahmen	•
Effizientes Hochschleudern	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
Wasserrückgewinnung (Option)	•
LAN	•
WLAN	•
Connector Box	•
<b>Kapazitäten</b>	
Atenschutzmasken [Anzahl]	19
Einsatzhelme [Anzahl]	6
Einsatzanzüge [Anzahl]	4
Einsatzüberjacken [Anzahl]	6
Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]	3
Synthetikbetten [Anzahl]	3
Synthetikkissen [Anzahl]	6
Federbetten [Anzahl]	3
Federkissen [Anzahl]	6
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	620
Mopps, Baumwolle, 40 cm/190 g [Anzahl]	142
Mopps, Baumwolle, 50 cm/220 g [Anzahl]	123
Mopps, Mikrofaser, 40 cm/120 g [Anzahl]	225
Mopps, Mikrofaser, 50 cm/170 g [Anzahl]	159
Pferde-Sommerdecken [Anzahl]	4
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IPX4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•