

## Triflex HX3 Aqua Akku-Staubsauger

hohe Saugkraft | bis zu 70 min Laufzeit | Bodenbelagserkennung | HEPA | AquaTwister



- AquaTwister: Tiefenreinigung sowie 360-Grad-Licht für sichtbare Reinheit
- Staubaufnahme >99,99 %\* für eine gründliche und hygienische Tiefenreinigung
- Boost-Mode: für eine schnellere Reinigung schwer verschmutzter Stellen
- Laufzeit: bis zu 70 Minuten\*\*\* durch VARTA Li-Ion-Akku.
- Patentiertes\*\*\* 3in1-Design inkl. Selfstand zum direkten Abstellen
- HEPA-Filter: 99,999 %\*\*\*\* Abluftfilterung für reinste Umgebungsluft
- FloorDetect: automatische Bodenbelagserkennung und Leistungsanpassung
- BrilliantLight: besonders helles LED-Frontlicht für maximale Stauberkennung
- Display: Zeigt Restzeit und wichtige Daten für stressfreies Saugen
- Twist2open: für hygienische und leichte Staubbehälterentleerung
- Mit Sorgfalt entwickelt und hergestellt in Deutschland von Miele & Cie. KG

\* Wir erreichen bei der Staubaufnahme auf Hartboden mit Ritze in der Leistungsstufe HI eine Staubaufnahme von > 100 % gemessen nach IEC 62885-4:2024.

\*\* Gilt für Leistungsstufe MIN ohne angeschlossene Elektrobürste Multi Floor XXL

\*\*\* Patent: DE 10 2016 105 475 B4

\*\*\*\* 99,999 % according to IEC 62885-4:2020/HEPA according to EN 1822-1:2019

EAN: 4002516925705 / Materialnummer: 12887880 /  
Alte Materialnummer: 41WDL035EU1

| Allgemeine Informationen                                |                          |
|---|--------------------------|
| Modellkennung   | Triflex HX3 Aqua         |
| Materialnummer Hersteller                               | 12887880                 |
| EAN-Nummer  | 4002516925705            |
| Bauform   |                          |
| Akku-Staubsauger  | •                        |
| Produktmarke  | Triflex HX3              |
| Motorvariante   | Digital Efficiency Motor |
| Produkttyp  | SWDLO                    |
| Gerätetyp und Design                                    |                          |
| Gerätefarbe   | Obsidianschwarz          |
| Reinigung   |                          |
| Vortex-Technologie                                      | •                        |
| Elektrobürste MultiFloor XXL SEB 435 mit BrilliantLight | •                        |
| Bedienkomfort   |                          |
| Elektronische Saugkraftregulierung                      | Display / 3 Stufen       |
| Boost-Mode  | •                        |
| Park-System für Saugpausen                              | •                        |
| Austauschbarer Li-Ion-Akku                              | •                        |
| 3-in-1-Funktion   | •                        |
| Filtersystem  |                          |
| ComfortClean  | •                        |
| Abluftfilter  | HEPA Lifetime Filter     |
| Staubbehältervolumen in l                               | 0,5                      |
| Technische Daten  |                          |
| Akkutyp   | Li-Ion                   |
| Nennkapazität Akku in mAh                               | 2500                     |
| Lautstärke in dB  | 74,0                     |
| Breite in mm  | 260                      |
| Höhe in mm  | 1297                     |
| Tiefe in mm   | 280                      |
| Gewicht in kg   | 3,6                      |
| Volt  | 25,2                     |
| Laufzeit MAX-Stufe PowerUnit Solo                       | 70                       |
| Laufzeit LOW-Stufe mit Elektrozubehör                   | 38                       |
| Laufzeit MAX-Stufe mit Elektrozubehör                   | 15                       |
| Flächenleistung in m <sup>2</sup>                       | 160                      |
| Ladezeit in Min.  | 240                      |
| Mitgeliefertes Zubehör                                  |                          |
| Zubehörhalter HX-AH                                     | •                        |
| Elektrobürste MultiFloor XXL mit BrilliantLight         | •                        |
| Reinigungsbürste  | Nein                     |
| Wandhalterung   | •                        |
| Netzteil  | •                        |
| AquaTwister   | •                        |
| UniversalPad  | 2                        |
| Universalreiniger (ml)                                  | 500                      |