

Triflex HX3 Plus Aqua

Akku-Staubsauger

hohe Saugkraft | bis zu 140 min Laufzeit | Bodenbelagserkennung | HEPA | AquaTwister



- AquaTwister: Tiefenreinigung sowie 360-Grad-Licht für sichtbare Reinheit
- Staubaufnahme >99,99 %* für eine gründliche und hygienische Tiefenreinigung
- Boost-Mode: für eine schnellere Reinigung schwer verschmutzter Stellen
- Laufzeit: bis zu 140 Minuten** durch VARTA Li-Ion-Akkus.
- Patentiertes*** 3in1-Design inkl. Selfstand zum direkten Abstellen
- HEPA-Filter: 99,999 %**** Abluftfilterung für reinste Umgebungsluft
- FloorDetect: automatische Bodenbelagserkennung und Leistungsanpassung
- BrilliantLight: besonders helles LED-Frontlicht für maximale Stauberkenntnis
- Display: Zeigt Restzeit und wichtige Daten für stressfreies Saugen
- Twist2open: für hygienische und leichte Staubbehälterentleerung
- Mit Sorgfalt entwickelt und hergestellt in Deutschland von Miele & Cie. KG
- Premium-Set: inklusive Hardfloor Care Tool und eines zweiten Akkus

* Wir erreichen bei der Staubaufnahme auf Hartboden mit Ritze in der Leistungsstufe HI eine Staubaufnahme von > 100 % gemessen nach IEC 62885-4:2024.

** Gilt für Leistungsstufe MIN ohne angeschlossene Elektrobürste Multi Floor XXL und der Verwendung von zwei Akkus

*** Patent: DE 10 2016 105 475 B4

**** 99,999 % according to IEC 62885-4:2020/HEPA according to EN 1822-1:2019

EAN: 4002516928614 / Materialnummer: 12887890 /
Alte Materialnummer: 41WDL036EU1

Allgemeine Informationen	
Modellkennung	Triflex HX3 Plus Aqua
Materialnummer Hersteller	12887890
EAN-Nummer	4002516928614
Bauform	
Akku-Staubsauger	•
Produktmarke	Triflex HX3
Motorvariante	Digital Efficiency Motor
Produkttyp	SWDLO
Gerätetyp und Design	
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
Reinigung	
Vortex-Technologie	•
Elektrobürste MultiFloor XXL SEB 435 mit BrilliantLight	•
Bedienkomfort	
Elektronische Saugkraftregulierung	Display / 3 Stufen
Boost-Mode	•
Park-System für Saugpausen	•
Austauschbarer Li-Ion-Akku	•
3-in-1-Funktion	•
Filtersystem	
ComfortClean	•
Abluftfilter	HEPA Lifetime Filter
Staubbehältervolumen in l	0,5
Technische Daten	
Akkutyp	Li-Ion
Nennkapazität Akku in mAh	2500
Lautstärke in dB	74,0
Breite in mm	260
Höhe in mm	1297
Tiefe in mm	280
Gewicht in kg	3,6
Volt	25,2
Laufzeit MAX-Stufe PowerUnit Solo	2 x 70
Laufzeit LOW-Stufe mit Elektrozubehör	2 x 38
Laufzeit MAX-Stufe mit Elektrozubehör	2 x 15
Flächenleistung in m ²	2 x 160
Ladezeit in Min.	240
Mitgeliefertes Zubehör	
Zubehörhalter HX-AH	•
Elektrobürste MultiFloor XXL mit BrilliantLight	•
Reinigungsbürste	Nein
Wandhalterung	•
Netzteil	•
Zusatzakku	•
Hardfloor Care Tool	•
AquaTwister	•
UniversalPad	2

Triflex HX3 Plus Aqua

Akku-Staubsauger

hohe Saugkraft | bis zu 140 min Laufzeit | Bodenbelagserkennung | HEPA | AquaTwister



EAN: 4002516928614 / Materialnummer: 12887890 /

Alte Materialnummer: 41WDL036EU1

Universalreiniger (ml)

500