


KM 8560 FR
 Herdgesteuertes Induktionskochfeld
 626 mm | PowerFlex Kochbereich



- Bedienung über Knebel am Herd und Anzeige auf dem Kochfeld
- 4 Kochzonen inkl. 2 leistungsstarker PowerFlex-Kochbereiche
- In 626 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau
- Kürzeste Ankochzeiten durch Booster-Stufe

EAN: 4002516955047 / Materialnummer: 12911750 / Alte Materialnummer: 26185600D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KM 8560 FR
Materialnummer Hersteller	12911750
EAN-Nummer	4002516955047
Marketingklasse	Gold
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert mit Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzonen	
Anzahl	4
Art	PowerFlex-Kochzone
Grösse in mm	Ø 150 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position	links
Art	PowerFlex-Kochbereich
Grösse in mm	230x390
Max. Leistung in W	4200
Max. Booster-Leistung in W	7360
2. Kochzone/Kochbereich	
Position	rechts
Art	PowerFlex-Kochbereich
Grösse in mm	230x390
Max. Leistung in W	4200
Max. Booster-Leistung in W	7360
Bedienkomfort	
Topf- und Topfgrössenerkennung	•
Bedienung über Regler	•
Anzeigefarbe	Gelb
Permanente Topferkennung	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•


KM 8560 FR
Herdgesteuertes Induktionskochfeld
626 mm | PowerFlex Kochbereich



EAN: 4002516955047 / Materialnummer: 12911750 / Alte Materialnummer: 26185600D

Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen (B x T) in mm	626 x 45 x 526
Abmessungen in mm (Breite)	626
Abmessungen in mm (Höhe)	45
Abmessungen in mm (Tiefe)	526
Unterkastenhöhe mit Anschlusskasten in mm	45
Ausschnittmasse in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	560 mm - 600 mm
Ausschnittmasse in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	490 mm - 500 mm
Gewicht in kg	11
Gesamtanschluss in kW	7,36
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Nein

KM 8560 FR
Herdgesteuertes Induktionskochfeld
626 mm | PowerFlex Kochbereich



KM8460FR, KM8560FR aufliegender Einbau, (*Fußnote)
Skizze

1) vorn, 2) Einbauhöhe