


KM 8462 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

620 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex Kochbereich



- 4 Kochzonen inkl. 1 leistungsstarken PowerFlex-Kochbereich
- Präzise Einstellung über zentralen Slider samt Vernetzung – SingleSlide
- Kürzeste Ankochzeiten durch Booster-Stufe
- In 620 mm Breite für aufliegenden oder flächenbündigen Einbau

EAN: 4002516969099 / Materialnummer: 12940910 /
Alte Materialnummer: 26184621CH

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KM 8462 FL
Materialnummer Hersteller	12940910
EAN-Nummer	4002516969099
Marketingklasse	Gold
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Flächenbündiger Einbau	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzonen	
Anzahl	2
Art	PowerFlex-Kochzone
Grösse in mm	Ø 120 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Grösse in mm	Ø 100-160
Max. Leistung in W	1400
Max. Booster-Leistung in W	2200
2. Kochzone/Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Grösse in mm	Ø 120 – 190
Max. Leistung in W	1850
Max. Booster-Leistung in W	3000
3. Kochzone/Kochbereich	
Position	rechts
Art	PowerFlex-Kochbereich
Grösse in mm	230x390
Max. Leistung in W	4200
Max. Booster-Leistung in W	7360
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Con@ctivity	•
Topf- und Topfgrössenerkennung	•
Bedienung über Sensortasten	SingleSlide
Anzeigefarbe	Gelb

KM 8462 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

620 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex Kochbereich



EAN: 4002516969099 / Materialnummer: 12940910 /

Alte Materialnummer: 26184621CH

Permanente Topferkennung	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z. B. Signaltöne)	•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min	10

Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
----------------------------------	---

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T) in mm	51 x 620 x 520
Abmessungen (B x T) in mm	620 x 51 x 520
Abmessungen in mm (Breite)	620
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmass (B x T) bei aufliegendem Einbau in mm	560 mm - 600 mm x 490 mm - 500 mm
Ausschnittmass (B x T) bei flächenbündigem Einbau in mm	600/624 x 500/524
Unterkastenhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Ausschnittmasse in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	560 mm - 600 mm
Ausschnittmasse in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	490 mm - 500 mm
Inneres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	600
Gewicht in kg	10
Inneres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äusseres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	624
Gesamtanschluss in kW	7,36

KM 8462 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

620 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex Kochbereich



EAN: 4002516969099 / Materialnummer: 12940910 /

Alte Materialnummer: 26184621CH

Äusseres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau 524

Länge der elektrischen Leitung in m 1,6

Spannung in V 230

Frequenz in Hz 50-60

Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel Ja

