


KM 8463 FX

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

592 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex Kochbereich



- 4 Kochzonen inkl. 1 leistungsstarken PowerFlex-Kochbereich
- Präzise Einstellung über zentralen Slider samt Vernetzung – SingleSlide
- Kürzeste Ankochzeiten durch Booster-Stufe
- In 592 mm Breite für flächenbündigen Einbau

EAN: 4002516970958 / Materialnummer: 12940920 /
Alte Materialnummer: 26184631CH

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KM 8463 FX
Materialnummer Hersteller	12940920
EAN-Nummer	4002516970958
Marketingklasse	Gold
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Flächenbündiger Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzonen	
Anzahl	2
Art	PowerFlex-Kochzone
Grösse in mm	Ø 120 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Grösse in mm	Ø 100-160
Max. Leistung in W	1400
Max. Booster-Leistung in W	2200
2. Kochzone/Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Grösse in mm	Ø 120 – 190
Max. Leistung in W	1850
Max. Booster-Leistung in W	3000
3. Kochzone/Kochbereich	
Position	rechts
Art	PowerFlex-Kochbereich
Grösse in mm	230x390
Max. Leistung in W	4200
Max. Booster-Leistung in W	7360
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Con@ctivity	•
Topf- und Topfgrössenerkennung	•
Bedienung über Sensortasten	SingleSlide
Anzeigefarbe	Gelb
Permanente Topferkennung	•

KM 8463 FX

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

592 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex Kochbereich



EAN: 4002516970958 / Materialnummer: 12940920 /
Alte Materialnummer: 26184631CH

Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z. B. Signaltöne)	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min	10
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	51 x 592 x 492
Abmessungen (B x T) in mm	592 x 51 x 492
Abmessungen in mm (Breite)	592
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	492
Ausschnittmass (B x T) bei aufliegendem Einbau in mm	570 mm - 570 mm x 470 mm - 470 mm
Ausschnittmass (B x T) bei flächenbündigem Einbau in mm	570/596 x 470/496
Unterkastenhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Ausschnittmasse in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	570 mm - 570 mm
Ausschnittmasse in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	470 mm - 470 mm
Inneres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	570
Gewicht in kg	10
Inneres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	470
Äusseres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	596
Gesamtanschluss in kW	7,36
Äusseres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	496

KM 8463 FX

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

592 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex Kochbereich



EAN: 4002516970958 / Materialnummer: 12940920 /
Alte Materialnummer: 26184631CH

Länge der elektrischen Leitung in m	1,6
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja

