


KM 8482 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

800 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex XL-Kochbereich



- 4 Kochzonen inkl. 1 leistungsstarken PowerFlex XL-Kochbereichs
- Präzise Einstellung über zentralen Slider samt Vernetzung – SingleSlide
- Kürzeste Ankochzeiten durch Booster-Stufe
- In 800 mm Breite für aufliegenden oder flächenbündigen Einbau

EAN: 4002516971283 / Materialnummer: 12940930 /  
Alte Materialnummer: 26184821CH

<b>Allgemeine Informationen</b>	
Modellbezeichnung	KM 8482 FL
Materialnummer Hersteller	12940930
EAN-Nummer	4002516971283
Marketingklasse	Gold
<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Induktion
<b>Bauform</b>	
Unabhängig vom Herd	•
<b>Design</b>	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Flächenbündiger Einbau	•
Aufliegender Einbau	•
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
<b>PowerFlex-Kochzonen</b>	
Anzahl	2
Art	PowerFlex XL-Kochzone
Grösse in mm	Ø 120 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Grösse in mm	Ø 140-220
Max. Leistung in W	2300
Max. Booster-Leistung in W	3650
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position	hinten mittig
Art	Vario-Kochzone
Grösse in mm	Ø 100-160
Max. Leistung in W	1400
Max. Booster-Leistung in W	2200
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position	rechts
Art	PowerFlex XL-Kochbereich
Grösse in mm	230x460
Max. Leistung in W	4200
Max. Booster-Leistung in W	7360
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Con@ctivity	•
Topf- und Topfgrössenerkennung	•
Bedienung über Sensortasten	SingleSlide
Anzeigefarbe	Gelb

KM 8482 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

800 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex XL-Kochbereich



EAN: 4002516971283 / Materialnummer: 12940930 /  
Alte Materialnummer: 26184821CH

Permanente Topferkennung	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z. B. Signaltöne)	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min	10
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen (H x B x T) in mm	51 x 800 x 520
Abmessungen (B x T) in mm	800 x 51 x 520
Abmessungen in mm (Breite)	800
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmass (B x T) bei aufliegendem Einbau in mm	750 mm - 780 mm x 490 mm - 500 mm
Ausschnittmass (B x T) bei flächenbündigem Einbau in mm	780/804 x 500/524
Unterkastenhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Ausschnittmasse in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	750 mm - 780 mm
Ausschnittmasse in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	490 mm - 500 mm
Inneres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	780
Gewicht in kg	12
Inneres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äusseres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	804
Gesamtanschluss in kW	7,36

KM 8482 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

800 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex XL-Kochbereich




EAN: 4002516971283 / Materialnummer: 12940930 /  
Alte Materialnummer: 26184821CH

Äusseres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Länge der elektrischen Leitung in m	1,6
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Anschlusskabel	Ja

KM 8482 FL


Herdunabhängiges Induktionskochfeld

800 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex XL-Kochbereich



KM8482FL aufliegender Einbau, (\*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung (L = 1440 mm) ist lose beigelegt



KM8482FL flächenbündig, (\*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung (L = 1440 mm) ist lose beigelegt, 3) Stufenfräsung Naturstein-Arbeitsplatte, 4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)