

KM 8565 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

626 mm | PowerFlex Kochbereiche | M Sense ready



- 4 Kochzonen inkl. 2 leistungsstarker PowerFlex-Kochbereiche
- Präzise Einstellung über 4 Slider samt intelligenter Vernetzung – MultiSlide
- Vorbereitet für Koch- und Bratassistent mit M Sense Kochgeschirr – M Sense ready
- Kürzeste Ankochzeiten durch Booster-Stufe
- In 626 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau

EAN: 4002516970972 / Materialnummer: 12941030 /
Alte Materialnummer: 26185650CH

| Allgemeine Informationen | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Modellbezeichnung | KM 8565 FR |
| Materialnummer Hersteller | 12941030 |
| EAN-Nummer | 4002516970972 |
| Marketingklasse | Gold |
| Beheizungsart | |
| Beheizungsart | Induktion |
| Bauform | |
| Unabhängig vom Herd | • |
| Design | |
| Elegante Glaskeramikoberfläche | • |
| Farbe der Glaskeramik | Schwarz |
| Edelstahlrahmen | • |
| Aufliegender Einbau | • |
| Kochzonenausstattung | |
| Anzahl der Kochzonen | 4 |
| Anzahl der Kochbereiche | 2 |
| Maximale Anzahl Kochgeschirre | 4 |
| PowerFlex-Kochzonen | |
| Anzahl | 4 |
| Art | PowerFlex-Kochzone |
| Grösse in mm | Ø 120 – 230 |
| Max. Leistung in W | 2100 |
| Max. Booster-Leistung in W | 3650 |
| 1. Kochzone/Kochbereich | |
| Position | links |
| Art | PowerFlex-Kochbereich |
| Grösse in mm | 230x390 |
| Max. Leistung in W | 4200 |
| Max. Booster-Leistung in W | 7360 |
| 2. Kochzone/Kochbereich | |
| Position | rechts |
| Art | PowerFlex-Kochbereich |
| Grösse in mm | 230x390 |
| Max. Leistung in W | 4200 |
| Max. Booster-Leistung in W | 7360 |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Con@ctivity | • |
| Topf- und Topfgrössenerkennung | • |
| M Sense ready | • |
| Bedienung über Sensortasten | MultiSlide |
| Anzeigefarbe | Gelb |
| Intelligente Topferkennung | • |
| Stop&Go-Funktion | • |
| Wischschutz | • |
| Recall-Funktion | • |
| Kurzzeitwecker | • |

KM 8565 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

626 mm | PowerFlex Kochbereiche | M Sense ready



EAN: 4002516970972 / Materialnummer: 12941030 /


Alte Materialnummer: 26185650CH

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Abschaltautomatik | • |
| Ankochautomatik | • |
| Warmhalten | • |
| Individuelle Einstellmöglichkeiten (z. B. Signaltöne) | • |
| Assistenzprogramme | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W | 0,3 |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 0,8 |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 2,0 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min | 10 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min | 10 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min | 10 |
| Pflegekomfort | |
| Leicht zu reinigende Glaskeramik | • |
| Sicherheit | |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Verriegelungsfunktion | • |
| Inbetriebnahmesperre | • |
| Integriertes Kühlgebläse | • |
| Überhitzungsschutz | • |
| Restwärmeanzeige | • |
| Technische Daten | |
| Abmessungen (H x B x T) in mm | 52 x 626 x 526 |
| Abmessungen (B x T) in mm | 626 x 52 x 526 |
| Abmessungen in mm (Breite) | 626 |
| Abmessungen in mm (Höhe) | 52 |
| Abmessungen in mm (Tiefe) | 526 |
| Ausschnittmasse (B x T) bei aufliegendem Einbau in mm | 600 mm x 500 mm |
| Unterkastenhöhe mit Anschlusskasten in mm | 45 |
| Ausschnittmasse in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau | 600 mm |
| Ausschnittmasse in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau | 500 mm |
| Gewicht in kg | 11 |
| Gesamtanschluss in kW | 7,36 |
| Länge der elektrischen Leitung in m | 1,6 |
| Spannung in V | 230 |
| Frequenz in Hz | 50-60 |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Anschlusskabel | Ja |

KM 8565 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

626 mm | PowerFlex Kochbereiche | M Sense ready



KM8565FR aufliegender Einbau, (*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung
(L = 1440 mm) ist lose beigelegt