


KM 8585 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

800 mm | PowerFlex Kochbereich | M Sense ready



- 6 Kochzonen inkl. 3 leistungsstarker PowerFlex-Kochbereiche
- Präzise Einstellung über 6 Slider samt intelligenter Vernetzung – MultiSlide
- Vorbereitet für Koch- und Bratassistent mit M Sense Kochgeschirr – M Sense ready
- Kürzeste Ankochzeiten durch Booster-Stufe
- In 800 mm Breite für aufliegenden oder flächenbündigen Einbau


EAN: 4002516970996 / Materialnummer: 12941120 / Alte Materialnummer: 26185851CH

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KM 8585 FL
Materialnummer Hersteller	12941120
EAN-Nummer	4002516970996
Marketingklasse	Gold
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Flächenbündiger Einbau	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	6
Anzahl der Kochbereiche	3
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6
PowerFlex-Kochzonen	
Anzahl	6
Art	PowerFlex-Kochzone
Grösse in mm	Ø 120 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position	links
Art	PowerFlex-Kochbereich
Grösse in mm	230x390
Max. Leistung in W	4200
Max. Booster-Leistung in W	7360
2. Kochzone/Kochbereich	
Position	mittig
Art	PowerFlex-Kochbereich
Grösse in mm	230x390
Max. Leistung in W	4200
Max. Booster-Leistung in W	7360
3. Kochzone/Kochbereich	
Position	rechts
Art	PowerFlex-Kochbereich
Grösse in mm	230x390
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	3650
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Con@ctivity	•
Topf- und Topfgrössenerkennung	•
M Sense ready	•
Bedienung über Sensortasten	MultiSlide

KM 8585 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

800 mm | PowerFlex Kochbereich | M Sense ready



EAN: 4002516970996 / Materialnummer: 12941120 / Alte Materialnummer: 26185851CH

Anzeigefarbe	Gelb
Intelligente Topferkennung	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z. B. Signaltöne)	•
Assistenzprogramme	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min	10
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	51 x 800 x 520
Abmessungen (B x T) in mm	800 x 51 x 520
Abmessungen in mm (Breite)	800
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmass (B x T) bei aufliegendem Einbau in mm	780 mm x 500 mm
Ausschnittmass (B x T) bei flächenbündigem Einbau in mm	780/804 x 500/524
Unterkastenhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Ausschnittmasse in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780 mm
Ausschnittmasse in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Inneres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	780
Gewicht in kg	15
Inneres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äusseres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	804
Gesamtanschluss in kW	11,04

KM 8585 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

800 mm | PowerFlex Kochbereich | M Sense ready



EAN: 4002516970996 / Materialnummer: 12941120 / Alte Materialnummer: 26185851CH

Äusseres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau 524

Länge der elektrischen Leitung in m 1,6

Spannung in V 230

Frequenz in Hz 50-60


Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel Ja

KM 8585 FL


Herdunabhängiges Induktionskochfeld

800 mm | PowerFlex Kochbereich | M Sense ready



KM8585FL, KM8585FL MattFinish, KM8585-2FL, KM8585-2FL MattFinish, aufliegender Einbau, (*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung (L = 1440 mm) ist lose beigelegt



KM8585FL, KM8585FL MattFinish, KM8585-2FL, KM8585-2FL MattFinish, flächenbündig, (*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung (L = 1440 mm) ist lose beigelegt, 3) Stufenfräsung Naturstein-Arbeitsplatte, 4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)