


KM 8595 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

936 mm | PowerFlex Kochbereiche | M Sense ready



- 6 Kochzonen inkl. 3 leistungsstarker PowerFlex-Kochbereiche
- Präzise Einstellung über 6 Slider samt intelligenter Vernetzung – MultiSlide
- Vorbereitet für Koch- und Bratassistentz mit M Sense Kochgeschirr – M Sense ready
- Kürzeste Ankochzeiten durch Booster-Stufe
- In 936 mm Breite für aufliegenden oder flächenbündigen Einbau

EAN: 4002516971511 / Materialnummer: 12941140 / Alte Materialnummer: 26185951CH

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Allgemeine Informationen</b> |                       |
| Modellbezeichnung               | KM 8595 FL            |
| Materialnummer Hersteller       | 12941140              |
| EAN-Nummer                      | 4002516971511         |
| Marketingklasse                 | Gold                  |
| <b>Beheizungsart</b>            |                       |
| Beheizungsart                   | Induktion             |
| <b>Bauform</b>                  |                       |
| Unabhängig vom Herd             | •                     |
| <b>Design</b>                   |                       |
| Elegante Glaskeramikoberfläche  | •                     |
| Farbe der Glaskeramik           | Schwarz               |
| Flächenbündiger Einbau          | •                     |
| Aufliegender Einbau             | •                     |
| <b>Kochzonenausstattung</b>     |                       |
| Anzahl der Kochzonen            | 6                     |
| Anzahl der Kochbereiche         | 3                     |
| Maximale Anzahl Kochgeschirre   | 6                     |
| <b>PowerFlex-Kochzonen</b>      |                       |
| Anzahl                          | 6                     |
| Art                             | PowerFlex-Kochzone    |
| Grösse in mm                    | Ø 120 – 230           |
| Max. Leistung in W              | 2100                  |
| Max. Booster-Leistung in W      | 3650                  |
| <b>1. Kochzone/Kochbereich</b>  |                       |
| Position                        | links                 |
| Art                             | PowerFlex-Kochbereich |
| Grösse in mm                    | 230x390               |
| Max. Leistung in W              | 4200                  |
| Max. Booster-Leistung in W      | 7360                  |
| <b>2. Kochzone/Kochbereich</b>  |                       |
| Position                        | mittig                |
| Art                             | PowerFlex-Kochbereich |
| Grösse in mm                    | 230x390               |
| Max. Leistung in W              | 4200                  |
| Max. Booster-Leistung in W      | 7360                  |
| <b>3. Kochzone/Kochbereich</b>  |                       |
| Position                        | rechts                |
| Art                             | PowerFlex-Kochbereich |
| Grösse in mm                    | 230x390               |
| Max. Leistung in W              | 3400                  |
| Max. Booster-Leistung in W      | 3650                  |
| <b>Bedienkomfort</b>            |                       |
| Vernetzung mit Miele@home       | •                     |
| Con@ctivity                     | •                     |
| Topf- und Topfgrössenerkennung  | •                     |
| M Sense ready                   | •                     |
| Bedienung über Sensortasten     | MultiSlide            |

KM 8595 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

936 mm | PowerFlex Kochbereiche | M Sense ready



EAN: 4002516971511 / Materialnummer: 12941140 / Alte Materialnummer: 26185951CH

|  |                   |
|--|-------------------|
| Anzeigefarbe   | Gelb              |
| Intelligente Topferkennung   | •                 |
| Stop&Go-Funktion   | •                 |
| Wischschutz  | •                 |
| Recall-Funktion  | •                 |
| Kurzzeitwecker   | •                 |
| Abschaltautomatik  | •                 |
| Ankochautomatik  | •                 |
| Warmhalten   | •                 |
| Individuelle Einstellmöglichkeiten (z. B. Signaltöne)                          | •                 |
| Assistenzprogramme   | •                 |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>  |                   |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W  | 0,3               |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W                                       | 0,8               |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W                      | 2,0               |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min                     | 10                |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min            | 10                |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min | 10                |
| <b>Pflegekomfort</b>   |                   |
| Leicht zu reinigende Glaskeramik   | •                 |
| <b>Sicherheit</b>  |                   |
| Sicherheitsausschaltung  | •                 |
| Verriegelungsfunktion  | •                 |
| Inbetriebnahmesperre   | •                 |
| Integriertes Kühlgebläse   | •                 |
| Überhitzungsschutz   | •                 |
| Restwärmeanzeige   | •                 |
| <b>Technische Daten</b>  |                   |
| Abmessungen (H x B x T) in mm  | 51 x 936 x 520    |
| Abmessungen (B x T) in mm  | 936 x 51 x 520    |
| Abmessungen in mm (Breite)   | 936               |
| Abmessungen in mm (Höhe)   | 51                |
| Abmessungen in mm (Tiefe)  | 520               |
| Ausschnittmass (B x T) bei aufliegendem Einbau in mm                           | 916 mm x 500 mm   |
| Ausschnittmass (B x T) bei flächenbündigem Einbau in mm                        | 916/940 x 500/524 |
| Unterkastenhöhe mit Anschlusskasten in mm                                      | 51                |
| Ausschnittmasse in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau                         | 916 mm            |
| Ausschnittmasse in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau                          | 500 mm            |
| Inneres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau               | 916               |
| Gewicht in kg  | 16                |
| Inneres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau                | 500               |
| Äusseres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau              | 940               |
| Gesamtanschluss in kW  | 11,04             |

KM 8595 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

936 mm | PowerFlex Kochbereiche | M Sense ready



EAN: 4002516971511 / Materialnummer: 12941140 / Alte Materialnummer: 26185951CH

|  |       |
|--|-------|
| Äusseres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 524   |
| Länge der elektrischen Leitung in m                              | 1,6   |
| Spannung in V  | 230   |
| Frequenz in Hz   | 50-60 |

**Mitgeliefertes Zubehör**

|                |    |
|----------------|----|
| Anschlusskabel | Ja |
|----------------|----|

