

KM 8595 FL MattFinish

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

936 mm | PowerFlex Kochbereiche | M Sense ready | MattFinish



- Matte und widerstandsfähige Oberfläche für ein edles Küchendesign – MattFinish
- 6 Kochzonen inkl. 3 leistungsstarker PowerFlex-Kochbereiche
- Präzise Einstellung über 6 Slider samt intelligenter Vernetzung – MultiSlide
- Vorbereitet für Koch- und Bratassistenten mit M Sense Kochgeschirr – M Sense ready
- In 936 mm Breite für aufliegenden oder flächenbündigen Einbau
- Kürzeste Ankochzeiten durch Booster-Stufe

EAN: 4002516971535 / Materialnummer: 12941180 / Alte Materialnummer: 26185952CH

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KM 8595 FL MattFinish
Materialnummer Hersteller	12941180
EAN-Nummer	4002516971535
Marketingklasse	Gold
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Mattschwarz
Kratzresistente Oberfläche	MattFinish
Flächenbündiger Einbau	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	6
Anzahl der Kochbereiche	3
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6
PowerFlex-Kochzonen	
Anzahl	6
Art	PowerFlex-Kochzone
Grösse in mm	Ø 120 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position	links
Art	PowerFlex-Kochbereich
Grösse in mm	230x390
Max. Leistung in W	4200
Max. Booster-Leistung in W	7360
2. Kochzone/Kochbereich	
Position	mittig
Art	PowerFlex-Kochbereich
Grösse in mm	230x390
Max. Leistung in W	4200
Max. Booster-Leistung in W	7360
3. Kochzone/Kochbereich	
Position	rechts
Art	PowerFlex-Kochbereich
Grösse in mm	230x390
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	3650
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Con@ctivity	•
Topf- und Topfgrössenerkennung	•
M Sense ready	•

KM 8595 FL MattFinish

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

936 mm | PowerFlex Kochbereiche | M Sense ready | MattFinish



EAN: 4002516971535 / Materialnummer: 12941180 / Alte Materialnummer: 26185952CH

Bedienung über Sensortasten	MultiSlide
Anzeigefarbe	Gelb
Intelligente Topferkennung	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z. B. Signaltöne)	•
Assistenzprogramme	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min	10
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen (H x B x T) in mm	51 x 936 x 520
Abmessungen (B x T) in mm	936 x 51 x 520
Abmessungen in mm (Breite)	936
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmass (B x T) bei aufliegendem Einbau in mm	916 mm x 500 mm
Ausschnittmass (B x T) bei flächenbündigem Einbau in mm	916/940 x 500/524
Unterkastenhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Ausschnittmasse in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	916 mm
Ausschnittmasse in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Inneres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	916
Gewicht in kg	16
Inneres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äusseres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	940

KM 8595 FL MattFinish

Herdunabhängiges Induktionskochfeld


936 mm | PowerFlex Kochbereiche | M Sense ready | MattFinish



EAN: 4002516971535 / Materialnummer: 12941180 / Alte Materialnummer: 26185952CH


Gesamtanschluss in kW	11,04
Äusseres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Länge der elektrischen Leitung in m	1,6
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Anschlusskabel	Ja

KM 8595 FL MattFinish  
 Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
 936 mm | PowerFlex Kochbereiche | M Sense ready | MattFinish



KM8595FL, KM8595FL MattFinish, KM8595-2FL, KM8595-2FL MattFinish, aufliegender Einbau, (\*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung (L = 1440 mm) ist lose beigelegt



KM8595FL, KM8595FL MattFinish, KM8595-2FL, KM8595-2FL MattFinish, flächenbündig, (\*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung (L = 1440 mm) ist lose beigelegt, 3) Stufenfräsung Naturstein-Arbeitsplatte, 4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)