


KM 8685 FL MattFinish  
 Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
 800 mm | Vollfläche | M Sense ready | MattFinish



- Matte und widerstandsfähige Oberfläche für ein edles Küchendesign – MattFinish
- Vollflächeninduktion für bis zu 6 Kochgeschirre
- Präzise Einstellung über 6 Slider samt intelligenter Vernetzung – MultiSlide
- Vorbereitet für Koch- und Bratassistenten mit M Sense Kochgeschirr – M Sense ready
- In 800 mm Breite für aufliegenden oder flächenbündigen Einbau
- Kürzeste Ankochzeiten durch Booster-Stufe

EAN: 4002516967941 / Materialnummer: 12941250 /  
 Alte Materialnummer: 26186852CH

<b>Allgemeine Informationen</b>	
Modellbezeichnung	KM 8685 FL MattFinish
Materialnummer Hersteller	12941250
EAN-Nummer	4002516967941
Marketingklasse	Platinum
<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Induktion
<b>Bauform</b>	
Unabhängig vom Herd	•
<b>Design</b>	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Mattschwarz
Kratzresistente Oberfläche	MattFinish
Flächenbündiger Einbau	•
Aufliegender Einbau	•
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	1
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position	frei wählbar
Art	Vollfläche
Grösse in mm	740x380
Max. Leistung in W	2600
Max. Booster-Leistung in W	3650
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Con@ctivity	•
Topf- und Topfgrössenerkennung	•
M Sense ready	•
Bedienung über Sensortasten	MultiSlide
Anzeigefarbe	Weiss
Intelligente Topferkennung	•
Profimodus	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z. B. Signaltöne)	•
Assistenzprogramme	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0

KM 8685 FL MattFinish  
 Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
 800 mm | Vollfläche | M Sense ready | MattFinish



EAN: 4002516967941 / Materialnummer: 12941250 /  
 Alte Materialnummer: 26186852CH

Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min	10
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen (H x B x T) in mm	51 x 800 x 520
Abmessungen (B x T) in mm	800 x 51 x 520
Abmessungen in mm (Breite)	800
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmass (B x T) bei aufliegendem Einbau in mm	780 mm x 500 mm
Ausschnittmass (B x T) bei flächenbündigem Einbau in mm	780/804 x 500/524
Unterkastenhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Ausschnittmasse in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780 mm
Ausschnittmasse in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Inneres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	780
Gewicht in kg	19
Inneres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äusseres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	804
Gesamtanschluss in kW	11,00
Äusseres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Länge der elektrischen Leitung in m	1,6
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Anschlusskabel	Ja

