


KM 8885 FL Diamond&MSense
 Herdunabhängiges Induktionskochfeld
 800 mm | Vollfläche | M Sense Kochgeschirr Voucher | DiamondFinish | Lichtlinie



- Nichts kocht über, nichts brennt an – M Sense Kochgeschirr (Voucher Starter Set)
- Vollflächeninduktion mit emotionaler Lichtlinie für bis zu 6 Kochgeschirre
- Widerstandsfähig veredelt – DiamondFinish
- Präzise Einstellung über 6 Slider samt intelligenter Vernetzung – MultiSlide
- In 800 mm Breite für aufliegenden oder flächenbündigen Einbau
- Kürzeste Ankochzeiten durch Booster-Stufe

EAN: 4002516967354 / Materialnummer: 12941300 /
 Alte Materialnummer: 26188851CH

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KM 8885 FL Diamond&MSense
Materialnummer Hersteller	12941300
EAN-Nummer	4002516967354
Marketingklasse	Diamond
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikerfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Graphitschwarz
Kratzresistente Oberfläche	DiamondFinish
Flächenbündiger Einbau	•
Aufliegender Einbau	•
Lichtlinie	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	1
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6
1. Kochzone/Kochbereich	
Position	frei wählbar
Art	Vollfläche
Grösse in mm	740x380
Max. Leistung in W	2600
Max. Booster-Leistung in W	3650
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Con@ctivity	•
Topf- und Topfgrössenerkennung	•
M Sense ready	•
Bedienung über Sensortasten	MultiSlide
Anzeigefarbe	Weiss
Intelligente Topferkennung	•
Profimodus	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z. B. Signaltöne)	•
Assistenzprogramme	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8

KM 8885 FL Diamond&MSense

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

800 mm | Vollfläche | M Sense Kochgeschirr Voucher | DiamondFinish | Lichtlinie



EAN: 4002516967354 / Materialnummer: 12941300 /

Alte Materialnummer: 26188851CH

Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min	10
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	66 x 800 x 520
Abmessungen (B x T) in mm	800 x 66 x 520
Abmessungen in mm (Breite)	800
Abmessungen in mm (Höhe)	66
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmass (B x T) bei aufliegendem Einbau in mm	780 mm x 500 mm
Ausschnittmass (B x T) bei flächenbündigem Einbau in mm	780/804 x 500/524
Unterkastenhöhe mit Anschlusskasten in mm	66
Ausschnittmasse in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780 mm
Ausschnittmasse in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Inneres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	780
Gewicht in kg	24
Inneres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äusseres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	804
Gesamtanschluss in kW	11,00
Äusseres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Länge der elektrischen Leitung in m	1,6
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja
Gutschein für M Sense Starter Set	•

